



Philips Avance Collection
Storcător
MicroMasticating

Extrage până la 90 % din fruct
Curățare rapidă, în 60 s
Design subțire



HR1945/80

Eliberează tot ce este mai bun în paharul tău

MicroMasticating extrage până la 90%* din fruct

Tehnologia inovatoare MicroMasticating de la Philips este concepută să deschidă celulele fructelor și legumelor pentru o stoarcere optimă. Timpul de preparare este acum redus grație tubului mare de alimentare. După stoarcere, toate piesele pot fi curățate prin clătire.

Extrage tot ce este mai bun din fructe și legume

- MicroMasticating extrage până la 90%* din fruct
- Stoarce fructele tale preferate, inclusiv banane și mango
- Include frunze, legume verzi și fructe lemnoase în băuturile tale
- Funcția de precurățare stoarce până la ultima picătură de suc

Un storcător pe care îl poți clăti sub jet de apă

- Timp redus de pregătire cu tubul de alimentare de 2 ori mai mare
- Se demontează ușor și se curăță fără a fi nevoie de ustensile de bucătărie
- Design unic fără sită pentru curățare într-un singur minut
- Sistemul inovator antipicurare te ajută să nu murdărești blatul

Proiectat atent pentru bucătăria ta

- Storcător subțire cu toate piesele integrate
- Suc direct în paharul tău
- Carte de bucate inclusă
- Piesele demontabile se pot depozita în recipientul pentru pulpă

PHILIPS

Repere

Tehnologie MicroMasticating



Fruitele și legumele conțin multe mii de celule care conțin suc, vitamine și alte substanțe nutritive vitale. Tehnologia inovatoare MicroMasticating de la Philips este concepută să deschidă celulele pentru a stoarce la maximum ingredientele tale preferate, ajutându-te să obții până la 90%* din fructe în pahar, nu la gunoi.

De la fructe moi până la legume tari



Prepară sucuri sănătoase delicioase din fructe moi și legume tari. Poți stoarce toate combinațiile preferate și poți folosi acest produs chiar și pentru fructele cu amidon, care, de obicei, sunt greu de stors, cum ar fi banana și mango.</p></div>

Frunze, legume verzi și fructe lemnoase



Frunzele și legumele verzi bogate în fibre sunt și ele ingrediente foarte bune pentru sucuri sănătoase și toate pot fi procesate cu acest storcător. Iarba de grâu, spanacul și multe altele pot aduce un plus de sănătate sucurilor cu ajutorul tehnologiei MicroMasticating. Poți chiar să adaugi anumite nuci, cum ar fi migdalele, pentru a prepara lapte de migdale.

Funcție de pre-curățare



Funcția de pre-curățare este un program special care stoarce și ultima picătură de suc din storcător, curățându-l în același timp. Acest lucru te ajută să obții tot ce este mai bun din fructe și legume fără să pierzi cantități mari de suc care se elimină la curățare.

QuickClean într-un minut



Având un design cu o demontare ușoară și componente fără rame, acest storcător se curăță ușor numai cu apă de la robinet. Pentru că nu există margini ascuțite, fibrele sau particulele ingredientelor se curăță în câteva secunde.

Design fără sită



Designul unic fără sită permite sucului să curgă ușor în pahar printr-un filtru care elimină ingredientele nedorite din suc și este atât de ușor de curățat că nu îți trebuie nicio perie.

PREMIUL iF PENTRU DESIGN

Produse, proiecte, concepte și multe altele premiate iF, selectate de cele mai de renume nume din design.

iF International Forum Design GmbH organizează în fiecare an unul dintre cele mai renumite și apreciate concursuri de design: PREMIUL iF PENTRU DESIGN. Recunoscut ca simbol al excelenței în design la nivel mondial, PREMIUL iF PENTRU DESIGN întâmpină peste 5.000 de înscrieri din 70 de țări în fiecare an.

Specificații

Accesorii

- Include: Vas, Carte de rețete

Țara de origine

- Fabricat în: China

Specificații generale

- Caracteristicile produsului: Lavabil în mașina de spălat vase, Sistem anti-alunecare, Comutator pornit/oprit, Blocare de siguranță, Curățare rapidă

Service

- Garanție internațională 2 ani

Durabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificații tehnice

- Capacitate vas: 1 l
- Capacitate recipient pentru pulpă: 1 l
- Lungime cablu: 1 m
- Frecvență: 50-60 Hz
- Alimentare: 200 W
- Tensiune: 220-240 V

Design

- Culoare: Alb gri

Finisaj

- Materialul accesoriilor: Dispozitiv de siguranță din metal
- Material vas: Plastic
- Material corp principal: Plastic
- Materialul recipientului pentru reziduuri: Plastic



Data apariției 2018-03-29

Versiune: 7.1.2

EAN: 08 71010 38004 84

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Teste interne realizate pe câte 1000 g de struguri, mere, mure, căpșuni, roșii, pepene verde, portocale și rodii.