

PHILIPS

Wyciskarka
MicroMasticating

Avance Collection

Wyciskanie do 90% zawartości

Szybkie czyszczenie w 60 sek.

Wąska konstrukcja, metaliczny kolor

2 gęstości soku do wyboru



HR1947/30



Pełnia smaku w szklance

Technologia MicroMasticating pozwala wycisnąć do 90%*
owoców

Innowacyjna technologia MicroMasticating firmy Philips została opracowana, aby otwierać komórki owoców i warzyw w celu wyciśnięcia z nich maksymalnej ilości soku. Duży otwór na produkty skraca przy tym czas przygotowywania. Po zakończeniu wyciskania soku wszystkie części można wypłukać.

Pełnia smaku owoców i warzyw

- Technologia MicroMasticating pozwala wycisnąć do 90%* owoców
- Wyciskaj sok ze swoich ulubionych owoców, w tym z bananów i mango
- Dodaj do swoich napojów zioła, zieleninę i orzechy
- Funkcja wstępnego czyszczenia pozwala wycisnąć ostatnie krople soku

Sokowirówka, którą można dokładnie wypłukać

- 2 razy większy otwór na produkty skraca czas przygotowywania
- Łatwe rozkładanie i płukanie bez żadnych narzędzi
- Wyjątkowa konstrukcja bez sitka pozwala na wyczyszczenie urządzenia w czasie poniżej 1 minuty
- Innowacyjna blokada kapania utrzymuje blat w czystości

Pomysłowo zaprojektowana z myślą o kuchni

- Wąskie urządzenie ze zintegrowanymi elementami
- Wyciskanie soku prosto do szklanki
- W zestawie inspirująca książka z przepisami
- Zdemontowane elementy można przechowywać w pojemniku na miąższ

Zalety

Technologia MicroMasticating

Owoce i warzywa mają tysiące komórek, które zawierają sok, witaminy i inne składniki odżywcze. Innowacyjna technologia MicroMasticating firmy Philips została zaprojektowana tak, aby otwierać te komórki i wyciskać z nich maksymalną ilość Twoich ulubionych składników oraz wykorzystać do 90%* zawartości owoców.

Od miękkich owoców do twardych warzyw

Przyrządaj smaczne i zdrowe soki z miękkich owoców i twardych warzyw. Możesz wyciskać sok ze swoich ulubionych składników — nawet tych o wysokiej zawartości skrobi, takich jak banany i mango.</p></div>

Zioła, zielenina i orzechy

Zioła i zielenina o dużej zawartości włókien również stanowią doskonały składnik zdrowych soków i mogą być przetwarzane przez to urządzenie. Młoda, zielona pszenica, szpinak i wiele innych składników mogą stanowić ważny dodatek do Twoich soków dzięki technologii MicroMasticating. Możesz nawet używać niektórych rodzajów orzechów, takich jak migdały, aby przygotować mleko migdałowe.

Funkcja wstępnego czyszczenia

Funkcja wstępnego czyszczenia to specjalny program, dzięki któremu sok wyciskany jest do ostatniej kropli, a jednocześnie czyszczone jest wnętrze produktu. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie owoców i warzyw oraz zapobiega marnowaniu soku podczas czyszczenia.

Funkcja QuickClean — czyszczenie w zaledwie 1 minutę

Dzięki możliwości łatwego rozłożenia i bezkrawędziowym elementom to urządzenie można szybko wyczyścić, korzystając z bieżącej wody z kranu. Ponieważ elementy nie

mają ostrych krawędzi, pozostałości włókien i cząstki składników są splukiwane w kilka sekund.

Urządzenie nie zawiera sitka

Dzięki naszej wyjątkowej konstrukcji bez sitka strumień soku jest niezakłócony i trafia bezpośrednio do szklanki. Przechodzi jedynie przez filtr, który usuwa niechciane cząstki. Czyszczenie filtra jest niezwykle proste i nie wymaga użycia żadnych szczotek.

Innowacyjna blokada kapania

W pełni zintegrowana blokada kapania pozwala przerwać wyciskanie soku i zawsze utrzymać blat w czystości. Wystarczy nacisnąć spód wylotu soku, aby bez moczenia dłoni przerwać wypływ soku.

Wąska konstrukcja

Zoptymalizowana konstrukcja o szerokości 11 cm pozwala na umieszczenie urządzenia na blacie, gdzie zawsze będzie gotowe do pracy. Podczas przechowywania również zajmuje mało miejsca, ponieważ jest w pełni zintegrowane. Dzięki temu nie potrzeba zewnętrznych pojemników podczas wyciskania.

Prosto do szklanki

Wyciskanie soku prosto do szklanki umożliwia dostosowanie soku do wymagań każdego z członków rodziny; nie wymaga czyszczenia niepotrzebnych części i pozostawia blat w czystości.

Inspirująca książka z przepisami

Wybór przepisów i składników stanowi ważny element korzystania z urządzenia. W tej publikacji znajdziesz 40 inspirujących przepisów oraz dokładne informacje na temat walorów zdrowotnych każdego z nich.

Zintegrowane opakowanie

Wszystkie mniejsze elementy urządzenia, takie jak tacka, popychacz i dzbanek na sok, można przechowywać w pojemniku na miąższ. W ten sposób wszystkie elementy znajdują się w bezpiecznym miejscu i wiesz gdzie ich szukać, gdy chcesz zacząć wyciskać sok.

2 razy większy otwór na produkty



Większy otwór na produkty umożliwia robienie soków bez zbędnego wysiłku. Dzięki tej nowej funkcji czas przygotowywania jest znacznie krótszy, a pożywne soki można wycisnąć w mgnieniu oka.



IF Design Award — nagroda za wzornictwo

Zdobywające nagrody IF produkty, projekty i koncepcje wybierane przez czołowe postacie w dziedzinie wzornictwa. Każdego roku iF International Forum Design GmbH organizuje jeden z najsłynniejszych i najbardziej cenionych konkursów w dziedzinie wzornictwa — iF DESIGN AWARD. Konkurs ten na całym świecie jest uznawany za swoisty symbol doskonałego wzornictwa, dlatego co roku do organizatorów napływa ponad 5 tysięcy zgłoszeń z około 70 krajów.

Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Filtr, Dzbaneł, Broszura z przepisami

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Możliwość mycia w zmywarce, Stopy antypoślizgowe, Wyłącznik, Blokada zabezpieczająca, QuickClean

Wykończenie

Kolor: Czarny, metaliczny

Wykończenie

Materiał akcesoriów: Blokada zabezpieczająca — metal

Materiał dzbanka: Plastik

Materiał korpusu: Plastik

Materiał pojemnika na odpadki: Plastik

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Pojemność dzbanka: 1 L

Pojemność pojemnika na miąższ: 1 L

Długość przewodu: 1 m

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 200 W

Napięcie: 220–240 V

Obr./min: 300 RPM

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

