

PHILIPS

Saftpresser

Avance Collection

Op til 90 % udtrækning

Hurtig rengøring på 60 sek.

Slankt design, metal

Mulighed for 2 juicetykkelser



HR1949/20



Hæld alle lækkerierne ned i dit glas

MicroMasticating trækker op til 90 %* ud af frugten

Den innovative MicroMasticating-teknologi fra Philips er designet til at åbne cellerne i din frugt og dine grønsager, så der presses mest muligt ud. Nu er forberedelsestiden reduceret takket være det store påfyldningsrør. Efter juicepresningen kan alle delene skylles rene.

Træk alle lækkerierne ud af frugt og grønsager

- MicroMasticating trækker op til 90 %* ud af frugten
- Pres juice af alle dine favoritter, også bananer og mangofrugter
- Medtag blade, grønsager og nødder i dine drikke
- Rengøringsfunktion presser de sidste dråber juice ud

Endelig en juicer, du kan rengøre

- Mindre forberedelse med dobbelt så stor påfyldningstragt
- Aftages nemt og skylles ren uden køkkenværktøj
- Rengøring på under 1 minut pga. unikt design uden si
- Innovativ drypstopfunktion holder bordet rent

Gennemtænkt design til dit køkken

- Slank juicer med alle integrerede dele
- Pres direkte i glasset
- Inspirerende opskriftsbog medfølger
- Aftagelige dele kan opbevares i frugtkødsbeholderen

Vigtigste nyheder

MicroMasticating-teknologi



Frugt og grøntsager har mange tusinde celler, der indeholder juice, vitaminer og andre vigtige næringsstoffer. Philips' innovative MicroMasticating-teknologi er designet til at åbne cellerne og presse mest muligt ud af dine yndlingsingredienser og til at hjælpe dig med at få op til 90 %* af dine frugter ned i glasset og ikke ud med affaldet.

Fra bløde frugter til hårde grøntsager



Lav sund, lækker juice af bløde frugter og hårde grøntsager. Du kan presse alle dine yndlingskombinationer og endda bruge ingredienser, der normalt er meget vanskeligt at presse, f.eks. bananer eller mangofrugter.</p>
</div>

Blade, grøntsager og nødder

Blade og grøntsager, som er fulde af fibre, er også gode ingredienser til sund juice, og det kan alt sammen presses i denne juicer. Med MicroMasticating-teknologi kan hvedegræs, spinat og meget andet blive et godt, sundt

tilskud til din daglige juice. Du kan endda bruge visse typer af nødder, som f.eks. mandler, til at lave en mandeldrik.

Rengøringsfunktion

Rengøringsfunktionen er et særligt program, der presser de sidste dråber juice ud, mens undersiden af produktet rengøres på samme tid. Det hjælper dig med at få det bedste ud af dine frugter og grøntsager, og du undgår, at den værdifulde juice går til spilde i rengøringsprocessen.

QuickClean på 1 minut

Med et nemt aftageligt design og kantfri dele kan denne juicer hurtigt rengøres blot med vand fra hanen. Fordi der ikke er nogen skarpe kanter, skylles fibrene eller partiklerne væk på få sekunder.

Design uden si

Vores unikke design uden si gør, at juicen let glider ned i dit glas gennem et filter, der fjerner uønskede dele i juicen. Det er så nemt at rengøre, at du ikke behøver en børste.

Innovativ drypstopfunktion

Fuldt integreret drypstopfunktion giver dig mulighed for at stoppe mellem presninger og altid holde din bordplade helt ren. Tryk ganske enkelt nederst på juiceafløbet, hvorved juicen ikke længere tappes, og du bliver ikke våd på fingrene.

Slankt design

Det optimerede design med en bredde på 11 cm giver dig mulighed for altid at have juiceren stående på bordet, så den er klar til brug. Den kræver minimal plads både ved opbevaring og i brug, fordi den er fuldt integreret, så du behøver ingen eksterne beholdere, når du laver juice.

Direkte i glasset

Presning direkte i glasset giver dig mulighed for at tilpasse hvert glas til dine familiemedlemmers smag, du undgår at skulle rengøre unødvendige dele, og du kan holde bordpladen helt ren.

iF DESIGN AWARD

iF-prisbelønnede produkter og projekter, koncepter og mere, der udvælges blandt de største navne inden for design. Hvert år arrangerer iF International Forum Design GmbH en af verdens mest berømte og værdsatte designkonkurrencer: iF DESIGN AWARD. iF DESIGN AWARD er anerkendt som et symbol på fremragende design over hele verden og byder velkommen til mere end 5.000 tilmeldinger fra 70 lande hvert år.

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Filter, Kande, Opskriftshæfte

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Kan gå i opvaskemaskinen, Skridsikre "fodder", On/off-knap (tænd/sluk), Sikkerhedslås, QuickClean

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Kapacitet: glas: 1 L

Stor beholder til frugtkød: 1 L

Ledningslængde: 1 m

Frekvens: 50-60 Hz

Strøm: 200 W

Spænding: 220-240 V

Design

Farve: Metal

Overflade

Tilbehørmateriale: Metalsikkerhedslås

Materiale: basisenhed: Plastik

Materiale: affaldsbeholder: Plastik

Materiale: blenderglas: Plastik

