

# PHILIPS

Slowjuicer  
(kaldpress)

Avance Collection

Opptil 90 % pressing

Quick Clean, på 60 sek

Slank design, i metall

To juicekonsistenser er mulig



HR1949/20



## Få sunn og god drikke i glasset

Slowjuicer presser ut opptil 90 %\* av frukten

Philips' innovative MicroMasticating-teknologi (Slowjuicer) er utviklet for å åpne opp cellene i frukt og grønnsaker og presse mest mulig ut av dem. Nå kan du bruke mindre tid på tilberedningen, takket være det store materøret. Alle delene kan skylles rene etter juicepressingen.

### Press ut alt det gode fra frukt og grønt

- Slowjuicer presser ut opptil 90 %\* av frukten
- Du kan juice alle favorittene dine, inkludert bananer og mangoer
- Ha spinatvekster og nøtter i drikkene dine
- PreClean-funksjonen presser ut hver eneste juicedråpe

### Endelig en juicer som du kan rengjøre ved å skylle den

- Kortere tilberedning med dobbelt så stort materør
- Deler som er enkle å ta av og skylle, uten at du må bruke redskaper
- Unik utforming uten sil for rengjøring på under ett minutt
- Innovativt dryppstopp for en ren kjøkkenbenk

### Nøye utformet for kjøkkenet

- Slank juicer med integrerte deler
- Juice rett i glasset
- Inspirerende oppskriftsbok følger med
- De avtakbare delene kan oppbevares i fruktkjøttbeholderen

# Høydepunkter

## Slowjuicer-teknologi



Frukt og grønnsaker har tusenvis av celler som inneholder juice, vitaminer og andre viktige næringsstoffer. Philips' innovative MicroMasticating-teknologi (Slowjuicer) er utviklet for å åpne opp cellene og klemme mest mulig ut av favoritteredningene dine. Du får opptil 90 %\* av frukten i glasset, og mindre går tapt.

## Myke frukter til harde grønnsaker



Lag velsmakende, sunn juice med alt fra myke frukter til harde grønnsaker. Du kan juice alle kombinasjonene du liker best, og bruke ingredienser med stivelse som vanligvis er svært vanskelig å juice, for eksempel bananer eller mangoer.</p>
</div>

## Spinatvekster og nøtter

Du kan lage sunn juice med spinatvekster fulle av fiber. Med Slowjuicer-teknologien kan du juice hvetegress, spinat og mange andre ingredienser for sunne juicer hver dag. Du kan til og med ha i enkelte nøtter, som mandler for å lage mandelmelk.

## Funksjon for forhåndsrensing

PreClean-funksjonen er et spesielt program som presser ut hver eneste juicedråpe samtidig som den rengjør innsiden av produktet. Dette gjør at du får det beste fra frukten og grønnsakene og hindrer at verdifull juice går til spille under rengjøringen.

## QuickClean på ett minutt

Enkelt avtakbare deler og overflater uten kanter sørger for at denne juiceren kan rengjøres raskt og enkelt under springen. Fiber og partikler fra ingrediensene skylles vekk i løpet av sekunder fordi apparatet ikke har noen skarpe kanter.

## Utforming uten sil

Den unike utformingen uten sil gjør at juicen renner jevnt ned i glasset gjennom et filter som fjerner uønskede partikler. Rengjøringen er enkel fordi du ikke trenger å bruke en børste.

## Innovativt dryppstopp

Det fullstendig integrerte dryppstoppet gjør at du kan stanse mellom juiceøkter og holde kjøkkenbenken ren til enhver tid. Du trykker bare nederst på juiceuttaket og juicen slutter å renne, uten at du får juice på hendene.

## Slank design

Juiceren er 11 cm bred, slik at du kan la den stå på kjøkkenbenken, klar til å juice når som helst. Den tar opp svært lite plass når den står til oppbevaring fordi alle deler er fullstendig integrerte, og du trenger derfor ikke flere deler når du juicer.

## Retten i glasset

Når du får juicen rett i glasset, kan du tilpasse smaken på juicen til alle familiemedlemmene. Slik at du ikke må rengjøre unødvendige deler, og du holder kjøkkenbenken ryddig.

## Inspirerende oppskriftsbok

Valg av oppskrifter og ingredienser er en viktig del av juiceopplevelsen. Du får 40 inspirerende oppskrifter og informasjon om de helsemessige fordelene ved de forskjellige drikkene.

## IF DESIGNPRIS

IF-prisbelønte produkter og prosjekter, konsepter og mer, valgt av de mest kjente navnene innen design. Hvert år organiserer iF International Forum Design GmbH en av verdens mest populære og verdsette designkonkurranser: iF DESIGNPRIS. Over 5000 bidrag fra 70 land sendes inn til iF DESIGNPRIS hvert år, så den er et symbol på utmerket design over hele verden.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

Inkludert: Filter, Mugge, Oppskriftshefte

## Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

## Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Kan vaskes i oppvaskmaskin, Sklisikre føtter, Av/på-knapp, Sikkerhetslås, QuickClean

## Service

To års verdensomspennende garanti

## Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer  
Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

## Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 1 L  
Kapasitet for fruktkjøttbeholder: 1 L  
Ledningslengde: 1 m

Frekvens: 50–60 Hz

Drift: 200 W

Spenning: 220–240 V

## Utforming

Farge: Metall

## Overflate

Materialtilbehør: Sikkerhetslås i metall

Materiale i hoveddelen: Plast

Avfallsbeholder: Plast

Materiale, kanne: Plast

