



飞利浦 Daily Collection
搅拌器

350 瓦

1.5 升
带研磨杯和过滤网



HR2006/70

搅拌从未如此简单

搅拌机具有 5 瓣式刀片和 350 瓦马达

飞利浦搅拌机 HR2006/70 具有 350 瓦马达、1.5 升搅拌杯和 5 瓣式刀片，一流的搭配创造出最理想的效果。搅拌从未如此简单。

易于清洗

- 所有部件都可以用洗碗机来清洗
- 可分离式刀片

杰出的搅拌效果

- 防碎杯
- 滤清果汁和豆浆的过滤网
- 碾磨器在数秒钟内即可碾碎物料
- 多档速度设定，软硬物料皆可轻松应对
- 恒久耐用的锯齿形刀片

质量有保证

- 2 年保修

PHILIPS

搅拌机
350 瓦 1.5 升，带研磨杯和过滤网

产品亮点

2 年保修



2 年整机保修。

可放心用洗碗机清洗



所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

防碎杯



加固的塑料杯，可避免摔碎。

可分离式刀片



将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。

滤清果汁和豆浆的过滤网



使用此款飞利浦搅拌机，可轻松搅拌豆浆和果汁，确保无籽无核。

研磨



使用此款飞利浦搅拌机研磨器附件，数秒钟内即可碾碎干湿物料，例如咖啡豆、干香草、红辣椒和胡椒粉等。

多档速度设定



这款飞利浦搅拌机可使用多种设置，以不同的倍速搅拌至不同程度。

恒久耐用的锯齿形刀片



使用这些超锋利、耐用的飞利浦搅拌机刀片，带来优质的粉碎和混合效果。

搅拌机
350 瓦 1.5 升, 带研磨杯和过滤网

HR2006/70

规格

附件

- 过滤网
- 碾磨

设计规格

- 颜色: 蓝白色调
- 材料刀片: 不锈钢
- 搅拌杯材料: SAN
- 外壳材料: PP

普通参数

- 集成式电线储藏格
- 速度设置

技术规格

- 搅拌杯容量: 1.5 升
- 频率: 50/60 赫兹
- 功率: 350 瓦
- 电压: 220-240 伏



发行日期 2013-10-30

版本: 6.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com