

PHILIPS

搅拌机

Daily Collection

350 瓦

1.5 升 塑料杯

4 瓣式不锈钢刀片

HR2051/90



健康的冰昔、酱汁和碎冰，每日畅享

配备 350 瓦动力和马达过热保护

飞利浦独家为您提供这款可靠、耐用的搅拌机，它性能卓越，能够制作柔滑的冰昔、美味的酱汁、精细研磨的调味品以及碎冰。

达到最佳效果所需的规格

- 强劲的 350 瓦马达可提供满意效果
- 防碎塑料搅拌杯
- 4 瓣式不锈钢刀片
- 1 档速度和暂动功能，可应对包含冰块在内的软硬原料

易于使用

- 舒适的拇指握槽手柄
- 直观的旋钮，简单易用
- 集成式电源线储藏
- 所有部件都可以用洗碗机来清洗

持久的卓越品质

- 带马达过热保护
- 2 年全球保修

产品亮点

强劲的 350 瓦马达



强劲的 350 瓦马达实现精细搅拌。制作冰昔、酱汁和碎冰从未如此简单

防碎塑料搅拌杯

加固 1.25 升塑料杯可防碎裂

4 瓣式不锈钢刀片



4 瓣式不锈钢刀片令搅拌和混合更高效。全新设计的刀片可以高效地搅拌和切碎原料，为您和您的家人制作美味可口的冰昔和酱汁。


1 档速度和暂动功能

1 档速度用于强力搅拌，暂动功能用于碾碎冰块。

舒适的拇指握槽手柄

全新的手柄具有拇指握槽位置，可轻松地持握和移动搅拌杯。

直观的旋钮，简单易用



通过一个按钮即可选择“搅拌功能”或“暂动功能”

集成式电源线储藏

搅拌机外壳下面的便利电源线存储装置节约了空间。

所有部件都可以用洗碗机来清洗

所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

带马达过热保护



根据设计，飞利浦搅拌机马达可防止使用过程中出现过热和过流情况

2 年保修



飞利浦对本产品提供 2 年保修，确保更长的使用寿命，让您放心使用。

规格

附件

随附：机械电饭煲

普通参数

速度设置档数：1

产品功能：可放心用洗碗机清洗，集成式电线储藏格，防滑底座，脉冲

服务

2 年全球保修

可持续发展

包装：90% 以上均为可回收材料

用户手册：100%可回收纸

技术规格

搅拌杯容量：1.25 升

功率：350 瓦

设计

颜色：黑色

表面处理

刀片材质：不锈钢

材料杯：塑料

