



Philips Daily Collection
Tehosekoitin

350 W

1,25 litran muovikannu
4-sakaraterä ruostumatonta
terästä

HR2052/00

Valmista terveellisiä smoothieita, kastikkeita ja jäämurskaa

350 W:n moottori ja ylikuumenemissuoja

Philipsin luotettavalla ja kestäväällä tehosekoittimella valmistat pehmeät smoothiet ja sileät kastikkeet, jauhat mausteita ja murskaat jättä. Saat tämän erittäin suorituskykyisen tehosekoittimen vain Philipsiltä.

Laadukkaalla tekniikalla parhaat tulokset

- Voimakas 350 W:n moottori takaa hienon lopputuloksen
- Iskunkestävä muovikannu
- 4-sakaraterä ruostumatonta terästä
- 1 nopeusasetus ja sykäystoiminto sekä pehmeiden että kovien aineksien, kuten jään, pilkkomiseen

Helppokäyttöinen

- Miellyttävä peukalo-ote kahvasta
- Intuiitiivinen säätönappi helpottaa käyttöä
- Integroitu virtajohdon säilytystila
- Kaikki osat ovat konepestäviä

Korkealaatuinen ja kestävä

- Moottorin ylikuumenemissuoja
- 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

PHILIPS

Kohokohdat

Voimakas 350 W:n moottori



Voimakas 350 W:n moottori sopii tehokkaaseen sekoittamiseen. Aamusmoothiet, kastikkeet ja jäämurska valmistuvat kätevästi.

Iskunkestävä muovikannu

Vahvistettu muovikannu ei rikkoudu helposti. Lasikannun tilavuus on 1,5 litraa.

4-sakaraterä ruostumatonta terästä



Nelisarainen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä sekoittaa ja vatkaa tehokkaasti. Uusi terä sekoittaa ja pilkkoo sekä pehmeät että kovat ainekset ja tekee sinulle ja perheellesi täydellisiä smoothieita ja kastikkeita.


1 nopeusasetus ja sykästoiminto

1 nopeusasetus tehokkaaseen sekoittamiseen ja sykästoiminto jään murskaamiseen.

Miellyttävä peukalo-ote kahvasta

Uusi kahva on muotoiltu peukalo-otetta varten, mikä helpottaa kannun kantamista.

Intuiitiivinen säätönappi helpottaa käyttöä



Sekoistustoiminnon ja sykästoiminnon voi valita kätevästi yhdellä painikkeella

Integroitu virtajohdon säilytystila

Kätevä johdonsäilytysjärjestelmä sekoittimen rungossa säästää tilaa.

Kaikki osat ovat konepestäviä

Kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.

Moottorin ylikuumenemissuoja



Philips-tehosekoittimen moottori on suunniteltu ehkäisemään ylikuumenemistä ja ylivirran muodostumista käytön aikana.

2 vuoden takuu



Philips antaa tälle tuotteelle täyden kahden vuoden takuun, jotta saat varmasti kestävän, jokapäiväiseen käyttöön sopivan tuotteen.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana: Kannu

Yleiset tiedot

- Nopeusasetusten määrä: 1
- Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä, Integroitu johdon säilytys, Liukumattomat jalat, Sykästoiminto

Huolto

- 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

- Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
- Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

- Kannun tilavuus: 1,25 V
- Virta: 350 W

Muotoilu

- Väri: Valkoinen

Pinnoitus

- Terän materiaali: Ruostumatonta terästä
- Kannun materiaali: Muovi



Julkaisupäivä 2018-07-03

Versio: 5.1.1

EAN: 08 71010 38819 19

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com