

# PHILIPS

## Blender

Daily Collection

450 W

Bol en plastique 1,25 l

4 lames en inox disposées en étoile

HR2052/00



## Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains

### Puissance de 450 W et moteur anti-surchauffe

Seul Philips propose ce blender robuste et fiable offrant d'excellentes performances, pour des smoothies lisses, de délicieuses sauces, des ingrédients parfaitement moulus et de la glace pilée

#### Un cahier des charges exigeant pour des résultats parfaits

- Bol en plastique résistant aux chocs
- 4 lames en inox disposées en étoile
- 1 vitesse et fonction Pulse pour les ingrédients à chair tendre ou dure, tels que la glace
- Puissant moteur de 450 W pour un mixage fin

#### Facile à utiliser

- Prise en main ergonomique
- Bouton intuitif pour une utilisation facile
- Rangement pour cordon d'alimentation intégré
- Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

#### Une qualité garantie pour une longue durée de vie

- Avec protection anti-surchauffe du moteur
- Garantie internationale de 2 ans

## Points forts

### Bol en plastique résistant aux chocs

Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,5 l a une capacité utile de 1,25 l.

### 4 lames en inox disposées en étoile



4 lames disposées en étoile en acier inoxydable pour mixer et mélanger efficacement. Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients à chair dure ou tendre et de préparer des smoothies et des sauces à la texture parfaite pour vous et votre famille.

### 1 vitesse et fonction Pulse

1 vitesse pour un mixage performant et fonction Pulse pour piler la glace.

### Puissant moteur de 450 W




Moteur puissant de 450 W pour un mixage fin. Smoothies, sauces et glace pilée n'ont jamais été aussi faciles à préparer.

### Prise en main ergonomique

La poignée ergonomique permet de tenir et de transporter le bol facilement.

### Bouton intuitif pour une utilisation facile



Sélectionnez la fonction de mixage ou la fonction Pulse à l'aide d'un seul bouton

### Rangement pour cordon d'alimentation intégré

Gagnez de l'espace grâce au système pratique de rangement du cordon qui se trouve sous le corps du blender.

### Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.

### Avec protection anti-surchauffe du moteur



Le moteur de votre blender Philips est doté d'une protection anti-surchauffe et anti-surintensité en cours d'utilisation

### Garantie 2 ans



Philips offre une garantie complète de 2 ans pour vous permettre d'utiliser tous les jours un produit bénéficiant d'une longue durée de vie.

## Caractéristiques

### Accessoires

Inclus: Bol

### Caractéristiques générales

Nombre de vitesses: 1

Fonctions du produit: Compatible lave-vaisselle, Rangement du cordon intégré, Pieds antidérapants, Fonction Pulse

### Entretien

Deux ans de garantie internationale

### Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

### Spécificités techniques

Capacité du bol: 1,25 l

Alimentation: 450 W

### Design

Couleur: Blanc

### Finition

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du bol: Plastique

