

#### Tehosekoitin

- 350 W
- 1,25 litran muovikannu
- 4-sakaraterä ruostumatonta terästä

HR2052/00

## Valmista terveellisiä smoothieita, kastikkeita ja jäämurskaa

350 W:n moottori ja ylikuumenemissuoja

Philipsin luotettavalla ja kestäväällä tehosekoittimella valmistat pehmeät smoothiet ja sileät kastikkeet, jauhat mausteita ja murskaat jäätä. Saat tämän erittäin suorituskykyisen tehosekoittimen vain Philipsiltä.

#### Hyödyt

##### Laadukkaalla tekniikalla parhaat tulokset

- Voimakas 350 W:n moottori takaa hienon lopputuloksen
- Iskunkestävä muovikannu
- 4-sakaraterä ruostumatonta terästä
- 1 nopeusasetus ja sykäystoiminto sekä pehmeiden että kovien aineksien, kuten jään, pilkkomiseen

##### Helppokäyttöinen

- Miellyttävä peukalo-ote kahvasta

- Intuiitiivinen säätönappi helpottaa käyttöä
- Integroitu virtajohdon säilytystila
- Kaikki osat ovat konepestäviä

##### Korkealaatuinen ja kestävä

- Moottorin ylikuumenemissuoja
- 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

**PHILIPS**

## Ominaisuudet

### Voimakas 350 W:n moottori



Voimakas 350 W:n moottori sopii tehokkaaseen sekoittamiseen. Aamusmoothiet, kastikkeet ja jäämurska valmistuvat kätevästi.

### Iskukestävä muovikannu



Vahvistettu muovikannu ei rikkoudu helposti. Lasikannun tilavuus on 1,5 litraa.

### 4-sakaraterä ruostumatonta terästä



Nelisarainen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä sekoittaa ja vatkaa tehokkaasti. Uusi terä sekoittaa ja pilkkoo sekä pehmeät että kovat ainekset ja tekee sinulle ja perheellesi täydellisiä smoothieita ja kastikkeita.

### 1 nopeusasetus ja sykäystoiminto




1 nopeusasetus tehokkaaseen sekoittamiseen ja sykäystoiminto jään murskaamiseen.

### Miellyttävä peukalo-ote kahvasta

Uusi kahva on muotoiltu peukalo-otetta varten, mikä helpottaa kannun kantamista.

### Intuiitiivinen säätönappi helpottaa käyttöä



Sekoitustoiminnon ja sykäystoiminnon voi valita kätevästi yhdellä painikkeella

### Integroitu virtajohdon säilytystila



Kätevä johdonsäilytysjärjestelmä sekoittimen rungossa säästää tilaa.

### Kaikki osat ovat konepestäviä



Kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.

### Moottorin ylikuumentumissuoja



Philips-tehosekoittimen moottori on suunniteltu ehkäisemään ylikuumentumista ja ylivirran muodostumista käytön aikana.

### 2 vuoden takuu



Philips antaa tälle tuotteelle täyden kahden vuoden takuun, jotta saat varmasti kestävän, jokapäiväiseen käyttöön sopivan tuotteen.

## Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

### Lisätarvikkeet

Mukana Kannu

### Yleiset tiedot

Nopeusasetusten määrä 1  
Tuotteen ominaisuudet Konepesun kestävä  
Integroitu johdon säilytys  
Liukumattomat jalat  
Sykäystoiminto

### Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu Kyllä

### Ympäristö

Pakkaus >90 % uusiomateriaalia  
Käyttöopas 100 % uusiopaperia

### Tekniset tiedot

Kannun tilavuus 1,25 V  
Virta 350 W

### Muotoilu

Väri Valkoinen

### Pinnoitus

Terän materiaali Ruostumatonta terästä  
Kannun materiaali Muovi

### Pakkauksen mitat

Korkeus 21,10 cm  
Leveys 32,00 cm  
Syvyys 17,60 cm  
Nettopaino 1,33 kg  
Kokonaispaino 1,80 kg  
EAN 08710103881919  
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä 1  
Alkuperämaa CN  
Yhdenmukainen järjestelmäkoodi 850940

### Ulompi pakkaus

Pituus 54,80 cm  
Leveys 33,60 cm  
Korkeus 44,80 cm  
Kokonaispaino 11,60 kg  
EAN 18710103881916  
Kuluttajapakkausten määrä 6



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.  
2018, Kesäkuu 5

Version: 5.1.1  
EAN: 08710103881919

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)