

PHILIPS

Liquidificadora

Daily Collection

450 W

Jarro de plástico de 1,25 l

Lâmina em aço inoxidável de 4 estrelas

HR2052/90



Batidos saudáveis, molhos e gelo picado todos os dias

Com 450 W e proteção contra sobreaquecimento do motor

Só a Philips lhe oferece esta liquidificadora fiável e duradoura com excelente desempenho para preparar batidos aveludados, molhos refinados, condimentos bem triturados e para picar gelo

Especificações para atingir os melhores resultados

- Jarro de plástico inquebrável
- Lâmina em aço inoxidável de 4 estrelas
- 1 velocidade e "Pulse" para ingredientes moles e duros, como gelo
- Motor potente com 450 W para resultados precisos

Fácil de utilizar

- Pega ergonómica confortável
- Botão intuitivo para utilização fácil
- Arrumação integrada p/ cabo alimentação
- Todas as peças laváveis na máquina de lavar a loiça

Qualidade garantida para uma vida útil duradoura

- Protecção contra sobreaquecimento do motor
- Garantia mundial de 2 anos

Destaques

Jarro de plástico inquebrável

Evite quebras com este jarro em plástico reforçado. O jarro de 1,5 litros tem uma capacidade de liquidificação de 1,25 litros.

Lâmina em aço inoxidável de 4 estrelas



Lâmina em aço inoxidável de 4 estrelas para liquidificar e misturar de forma eficiente. A lâmina recentemente desenvolvida liquidifica e tritura ingredientes moles e duros e cria batidos e molhos perfeitos para si e para a sua família.


1 velocidade e "Pulse"

1 velocidade para liquidificação potente e "Pulse" para triturar gelo.

Pega ergonómica confortável

Nova pega com posição para o polegar, para poder segurar e transportar o frasco facilmente.

Botão intuitivo para utilização fácil



Escolha entre as funções de liquidificação ou "Pulse" com apenas um botão

Arrumação integrada p/ cabo alimentação

Poupe espaço com o prático sistema de arrumação do fio por baixo da estrutura da liquidificadora.

Todas as peças laváveis na máquina de lavar a loiça

Todas as peças destacáveis podem ser lavadas na máquina de lavar a loiça.

Protecção contra sobreaquecimento do motor



O motor da sua liquidificadora da Philips foi concebido com uma protecção contra o sobreaquecimentos e contra situações de sobrecorrente durante o funcionamento.

Garantia de 2 anos



A Philips oferece 2 anos completos de garantia para este produto, de forma a garantir que o seu produto tem uma vida útil prolongada mesmo sendo utilizado todos os dias.

Motor potente de 450 W



Motor potente com 450 W para uma liquidificação mais potente. Nunca foi tão fácil fazer batidos, molhos ou picar gelo.

Especificações

Acessórios

Incluído: Jarro

Especificações gerais

Número de regulações de velocidade: 1

Características do produto: Laváveis na máquina de lavar a loiça, Compartimento do fio integrado, Suporte antideslize, Impulso

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Especificações técnicas

Capacidade do jarro: 1,25 L

Potência: 450 W

Design

Cor: Preto

Acabamento

Material da lâmina: Aço inoxidável

Material do jarro: Plástico

