

# PHILIPS

## 搅拌机

Daily Collection

350 瓦

1 升塑料杯

4 瓣式不锈钢刀片

带研磨器

HR2056/90



## 健康的冰昔、酱汁和碎冰，每日畅享

配备 350 瓦动力和马达过热保护

飞利浦为您提供这款可靠、耐用的搅拌机，它性能稳定，能够制作柔滑的冰昔、美味的酱汁、精细研磨的调味品以及碎冰。

### 达到理想效果所需的规格

- 强劲的 350 瓦马达可提供满意效果
- 防碎塑料搅拌杯
- 4 瓣式不锈钢刀片
- 1 档速度和暂动功能，可应对包含冰块在内的软硬原料

### 易于使用

- 研磨器可碾碎多种原料
- 舒适的拇指握槽手柄
- 直观的旋钮，简单易用
- 集成式电源线储藏
- 所有部件都可以用洗碗机来清洗

### 品质保证 经久耐用

- 带马达过热保护
- 2 年全球保修

## 产品亮点

### 强劲的 350 瓦马达



强劲的 350 瓦马达实现精细搅拌。简单制作冰昔、酱汁和碎冰

### 防碎塑料搅拌杯



加固的塑料杯，不易摔碎。1.2 升搅拌杯，额定容量为 1 升。

### 4 瓣式不锈钢刀片



4 瓣式不锈钢刀片高效搅拌和混合。全新设计的刀片可以高效地搅拌和切碎原料，为您和您的家人制作美味可口的冰昔和酱汁。

### 1 档速度和暂动功能

1 档速度用于强力搅拌，暂动功能用于碾碎冰块。


### 舒适的拇指握槽手柄

全新的手柄具有拇指握槽位置，可轻松地持握和移动搅拌杯。

### 随附研磨器

研磨器可碾碎香料、坚果和咖啡豆等多种原料。

### 直观的旋钮，简单易用



通过一个按钮即可选择“搅拌功能”或“暂动功能”

### 集成式电源线储藏

搅拌机外壳下面的便利电源线存储装置节约了空间。

### 所有部件都可以用洗碗机来清洗

所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

### 带马达过热保护



根据设计，飞利浦搅拌机马达可防止使用过程中出现过热和过流情况

### 2 年保修



飞利浦对本产品提供 2 年保修，确保使用寿命，让您放心使用。

## 规格

### 附件

随附：搅拌杯，研磨器

### 普通参数

速度设置档数: 1

产品功能: 可放心用洗碗机清洗, 集成式电线储藏格, 防滑底座, 暂动

### 服务

2 年全球保修

### 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100%可回收纸

### 技术规格

搅拌杯容量: 1 升

功率: 350 瓦

### 设计

颜色: 黑色

### 表面处理

刀片材质: 不锈钢

搅拌杯材料: 塑料

