



Blender

- 400 W
- Bol en verre de 1,5 l
- 2 vitesses et fonction Pulse
- ProBlend 4

HR2105/00

Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

Très puissant, lame ultra-résistante

Ce blender de la collection Philips Daily combine un moteur de 400 W, un bol de 1,5 l et une lame en étoile ProBlend 4, pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu d'enfant !

Avantages

[Pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis](#)

- Puissant moteur de 400 W
- Lame en étoile ProBlend 4 pour mixer et mélanger efficacement
- Bol en verre de haute qualité pour éviter les rayures et les odeurs
- Différentes vitesses pour mixer des aliments durs comme mous
- Fonction Pulse pour mieux mixer et mélanger

[Facile à utiliser](#)

- Versement amélioré grâce au nouveau bec

- Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle
- Indicateur de verrouillage, prêt à fonctionner
- Rangement pour cordon d'alimentation intégré

[Qualité garantie](#)

- Garantie 2 ans

PHILIPS

Fonctions

Moteur de 400 W

400 W

Puissant moteur de 400 W pour mixer et mélanger facilement.

ProBlend 4



Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients efficacement afin de préparer des smoothies parfaits pour vous et votre famille.

Bol en verre de haute qualité




Le bol en verre de haute qualité évite les rayures et les odeurs. D'une contenance totale de 1,5 l, sa capacité utile est de 1,25 l.

Nouveau design de bec



Le nouveau design du bec verseur évite que la préparation ne coule le long du bol.

Vitesses multiples



Les différentes options vous donnent le choix entre plusieurs vitesses et degrés de mixage.

Fonction Pulse pour mixer et mélanger



Appuyez sur le bouton Pulse pour contrôler facilement le niveau et le temps de mixage.

Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle



Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.

Indicateur de verrouillage



Cet indicateur de verrouillage, simple et facilement reconnaissable, vous alerte lorsque l'appareil est prêt à être utilisé en toute sécurité.

Rangement pour cordon d'alimentation intégré



Gagnez de l'espace grâce au système pratique de rangement du cordon qui se trouve sous le corps du blender.

Garantie 2 ans



Avec une garantie internationale de 2 ans.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Design

Couleur(s)

Blanc et beige

Matériau du bol de blender

Verre sodocalcique

Daily Collection

Matériau du corps du produit	PP
Matériau de la lame	Acier inoxydable

Largeur	35,80 cm
Profondeur	21,50 cm
Poids net	2,60 kg
Poids brut	3,16 kg
EAN	08710103612476
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	850940

Caractéristiques générales

Vitesses	2 et Pulse
Range-cordon	Oui
Pieds antidérapants	Oui

Spécificités techniques

Alimentation	400 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Capacité maximale du bol	1,5 l
Capacité effective du bol	1,25 l
Longueur du cordon	0,85 m

Carton externe

Longueur	44,50 cm
Largeur	36,80 cm
Hauteur	28,00 cm
Poids brut	7,22 kg
EAN	18710103612473
Nombre d'emballages	2

Dimensions de l'emballage

Hauteur	26,50 cm
---------	----------



Les données sont sujettes à changement
2018, février 2

Version: 14.1.1
EAN: 08710103612476

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com