

PHILIPS

Frullatore

Daily Collection

400 W

Vaso in vetro da 1,5 l

2 velocità e funzione pulse

ProBlend 4

HR2105/30



Frullati e frappè freschi in modo facile

Motore potente e lame ultra resistenti ProBlend 4

Questa collezione di frullatori Philips Daily integra un motore da 400 W, un bicchiere da 1,5 l in vetro e una lama a stella ProBlend4 per preparare frullati e frappè perfetti in tutta semplicità.

Per preparare frullati e frappè alla perfezione

- Potente motore da 400 W
- Vaso in vetro di alta qualità anti graffio e anti odore
- Lama a stella ProBlend 4 per mescolare e frullare in modo efficace
- 2 velocità + Pulse
- Funzione Pulse per frullare ad impulsi con il massimo controllo

Semplicità d'uso

- Nuovo beccuccio per versare meglio
- Sistema avvolgicavo integrato
- Indicatore blocco per l'utilizzo immediato
- Componenti lavabili in lavastoviglie

Qualità garantita

- Garanzia di 2 anni



asimpleswitch.com

In evidenza

Motore da 400 W

Potente motore da 400 W per mescolare e frullare facilmente.

ProBlend 4

La lama di recente progettazione mescola e taglia gli ingredienti e realizza un frullato perfetto per te e la tua famiglia.

Vaso in vetro di alta qualità

Vaso in vetro di alta qualità anti graffio e anti odore. Il vaso da 1,5 litri ha una capacità di lavoro di 1,25 litri.

Nuovo design del beccuccio

Il nuovo design del beccuccio evita le perdite dopo aver versato il contenuto nel vaso.

2 velocità + Pulse

Per frullare a 2 diverse velocità e intensità in base agli ingredienti ed alle proprie esigenze.

Funzione Pulse per frullare ad impulsi con il massimo controllo

Puoi utilizzare la modalità ad impulsi per controllare il grado e il tempo di miscelazione.

Componenti lavabili in lavastoviglie

Tutti i componenti estraibili sono lavabili in lavastoviglie.

Indicatore blocco

Quest'indicatore di blocco semplice e facilmente riconoscibile ti avvisa quando l'apparecchio è pronto per essere usato con sicurezza.

Sistema avvolgicavo integrato

Risparmio di spazio: il cavo può essere riposto sotto l'alloggiamento del frullatore.

Garanzia di 2 anni



Con 2 anni di garanzia internazionale.

Specifiche

Caratteristiche del design

Materiale base: PP

Materiale lama: Acciaio inox

Materiale recipiente frullatore: Vetro sodico-calcico

Colori: Verde erba

Caratteristiche generali

Vano portacavo

Piedini antiscivolo

Impostazione velocità: 2 e impulsi

Specifiche tecniche

Potenza: 400 W

Capacità effettiva del recipiente: 1,25 L

Frequenza: 50/60 Hz

Voltaggio: 220-240 V

Lunghezza cavo: 0,85 m

Capacità massima recipiente: 1,5 l



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.