



#### Tehosekoitin

- 400 W
- 1,5 litran lasikannu
- 2 nopeusasetusta ja sykäystoiminto
- ProBlend 4

HR2105/90

## Tuoreet smoothiet ja ruoat helposti

Erittäin tehokas moottori ja terä

Philips Daily Collection -tehosekoittimessa on 400 watin moottori, 1,5 litran kannu ja ProBlend4-sakaraterä. Laite on loistava apu smoothien teossa ja ruoanlaitossa ja sekoittaa helposti hankalatkin ainekset.

#### Hyödyt

##### Täydellinen smoothieiden ja ruoan valmistukseen

- Voimakas 400 W:n moottori
- 4-sakarainen ProBlend-terä sekoittaa ja vatkaa tehokkaasti
- Korkealaatuinen lasikannu ei naarmuunnu, eivätkä tuoksut tartu siihen.
- Useita nopeusasetuksia pehmeille ja koville aineksille
- Sykäystoiminnolla parempi sekoitustulos

##### Helppokäyttöinen

- Uudenmallisella nokalla kaataminen on helpompaa
- Kaikki osat ovat konepestäviä
- Lukon merkkivalo osoittaa käyttövalmiuden
- Integroitu virtajohdon säilytystila

##### Laatutakuu

- 2 vuoden takuu

**PHILIPS**

## Daily Collection

### Ominaisuudet

400 watin moottori

# 400 W

Vahva 400 watin moottori helppoon sekoittamiseen ja vatkaamiseen.

ProBlend 4



Uusi terä sekoittaa ja pilkkoo ainekset tehokkaasti ja tekee sinulle ja perheellesi täydellisen smoothien.

Korkealaatuinen lasikannu



Korkealaatuinen lasikannu ei naarmuunnu, eivätkä tuoksut tartu siihen. Lasikannun tilavuus on 1,5 litraa.

Uudenlainen nokka



Kaatonokan uusi muotoilu estää vuotamisen lasiin kaatamisen jälkeen.

Useita nopeusasetuksia



Näiden toimintojen avulla voit valita haluamasi sekoitusnopeuden ja -tason.

Sykäystoiminto sekoittamiseen



Sykäystilassa voit hallita sekoitusastetta ja -aikaa helposti.

Kaikki osat ovat konepestäviä



Kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.

Lukon merkkivalo



Yksinkertainen ja helposti tunnistettava lukon merkkivalo ilmoittaa sinulle, milloin laite on turvallisesti käyttövalmis.

Integroitu virtajohdon säilytystila



Kätevä johdonsäilytysjärjestelmä sekoittimen rungossa säästää tilaa.

2 vuoden takuu



2 vuoden maailmanlaajuinen takuu.

### Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja jaltai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Muotoilutiedot

Väri(t)	Musta
Sekoitinkannun materiaali	Soodakalkkilasi
Kotelon materiaali	PP
Terän materiaali	Ruostumatonta terästä

Yleiset tiedot

Nopeusasetus	2 ja pulssi
Johdon säilytys	Kyllä
Liukumattomat jalat	Kyllä

## Daily Collection

### Tekniset tiedot

Virta	400 W
Jännite	220–240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kannun enimmäistilavuus	1,5 litraa
Kannun todellinen tilavuus	1,25 V
Johdon pituus	0,85 m

### Pakkauksen mitat

Korkeus	26,50 cm
Leveys	35,80 cm
Syvyys	21,50 cm
Nettopaino	2,60 kg
Kokonaispaino	3,16 kg

EAN	08710103612506
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä	1
Alkuperämaa	CN
Yhdenmukainen järjestelmäkoodi	850940

### Ulompi pakkaus

Pituus	44,50 cm
Leveys	36,80 cm
Korkeus	28,00 cm
Kokonaispaino	7,22 kg
EAN	18710103612503
Kuluttajapakkausten määrä	2



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.  
2018, Tammikuu 30

Version: 13.0.1  
EAN: 08710103612506

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)