

# PHILIPS

## 搅拌机

Viva Collection

600 瓦

2 升不锈钢杯

可变速度

暂动、碎冰按钮

HR2171/90



## 每天都大有不同

### 搅拌冰昔、美味靓汤和健康果汁

这款飞利浦搅拌机为您精心准备每日多样膳食。自制鲜榨果汁，搅拌鲜美靓汤或制作天然冰昔，随心所欲。600 瓦功率、多档速度设置，带来无限可能。

#### 为所有饮品带来最佳口感

- 可变速度控制
- 碎冰按钮
- 暂动功能
- 超锋利、耐用的锯齿形刀片

#### 耐用、轻便、可制作更多美味

- 超强不锈钢搅拌杯可保证持久使用
- 可制作多种冷、热原料（例如：汤）

#### 清洗方便

- 可分离刀片
- 所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗



asimpleswitch.com

## 产品亮点

### 碎冰按钮



只需按下按钮即可粉碎冰块。

### 超锋利的锯齿形刀片



使用这些超锋利、耐用的刀片，带来完美的粉碎和混合效果。

### 超强不锈钢搅拌杯



超强不锈钢搅拌杯可保证持久使用

### 制作冷、热汤



可制作多种冷、热原料（例如：汤）

### 可分离刀片



将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。

### 所有部件均可用洗碗机清洗



所有部件均可用洗碗机清洗（飞利浦搅拌机底座除外）。

## 规格

### 设计规格

颜色: 牡蛎金属色  
杯身材料: 不锈钢  
搅拌杯材料: 不锈钢  
外壳材料: PP

### 普通参数

电源线存储装置  
速度设置: 可变和暂动  
防滑底座

### 技术规格

功率: 600 瓦  
额定电压: 220-240 伏  
额定频率: 50/60 赫兹  
搅拌杯容量: 2 个升  
有效杯量: 1.5 升  
搅拌杯最大容量: 2 升  
电源线长度: 1.0 米



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。