



Hurtigmikser

- 600 W
- 2 l glasskanne
- Flere hastigheter og pulsering
- ProBlend 5

HR2173/90

Silkeglatt smoothie på få sekunder

Færre biter med ProBlend 5-teknologi*

Denne Philips Viva Collection-hurtigmikseren har en motor på 600 W, 2 l kanne og en ProBlend 5-kniv for å oppnå perfekte resultater på smoothier og annen tilberedt mat. Tung miksing blir enkelt!

Fordeler

Suveren mikseytelse

- Sterk motor på 600 W
- ProBlend 5-stjernekniv for effektiv blanding og miksing
- Stor glasskanne i høy kvalitet forhindrer riper og lukt
- Flere hastigheter for myke og harde ingredienser

Lett å bruke

- Helstøpt bryter for godt grep
- Pulsfunksjon for blanding og miksing

- Vannivåindikator og håndtak for enkel bruk

Enkel å gjøre ren

- Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Garantert kvalitet

- To års verdensomspennende garanti

PHILIPS

Viva Collection

Funksjoner

Motor på 600 W

600W

Kraftig motor på 600 W for enkel blanding og miksing.

ProBlend 5



ProBlend 5-stjernekniv for effektiv blanding og miksing.

Stor glasskanne i høy kvalitet



Glasskanne i høy kvalitet forhindrer riper og lukt. Den store kannen på 2 l har en arbeidskapasitet på 1,5 l.

Flere hastigheter



Flere innstillinger gjør det mulig å mikse med flere hastigheter og på flere måter.

Helstøpt bryter



Helstøpt bryter for godt grep og bedre hastighetskontroll.

Pulsfunksjon for blanding og miksing



Du kan bruke pulseringsmodusen for å styre graden og varigheten av blandingen.

Vannivåindikator



Vannivåindikator og håndtak for enkel bruk og helling.

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin



To års verdensomspennende garanti



spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Generelle spesifikasjoner

Antall hastighetsinnstillinger	2 og pulsfunksjon
Produktfunksjoner	Ledningsoppbevaring Sklisikre føtter

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet	2 L
Ledningslengde	1 m
Frekvens	50/60 Hz

data kan endres
2018, januar 23

Viva Collection

Drift 600 W
Spenning 220–240 V

Utforming

Farge Svart og kasjmirgrå

Overflate

Materiale, kniv Rustfritt stål
Materiale, kanne Glass
Materiale i hoveddelen Polypropylen (PP)

Mål, emballasje

Høyde 37,00 cm
Bredde 21,00 cm
Dybde 30,00 cm
Nettovekt 3,25 kg

Bruttovekt 3,82 kg
EAN 08710103738527
Antallet produkter som følger med 1
Opprinnelsesland CN
Harmonisert systemkode 850940

Ytre eske

Lengde 42,50 cm
Bredde 38,20 cm
Høyde 31,30 cm
Bruttovekt 8,25 kg
EAN 18710103738524
Antall emballasjer 2

* Sammenligne med HR2100 Daily Collection-hurtigmikser fra Philips



data kan endres
2018, januar 23
Version: 6.0.1
EAN: 08710103738527

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com