

# PHILIPS

## Blender

Avance Collection

900 W

Bol en verre 2 l

avec spatule

ProBlend 6

HR2195/04



## Mixage ultra-performant, ne laisse aucun morceau

Technologie ProBlend 6, pour un mixage jusqu'à 50 % plus fin\*

Rien ne résiste au blender Philips avec technologie ProBlend 6 et moteur de 900 W : fruits, légumes ou même glaçons. Ses vitesses multiples pilent, hachent et coupent, pour des ingrédients mixés à la consistance de votre choix.

### Choisissez la vitesse adaptée à vos besoins

- Variateur électronique lumineux
- Fonction programmée de glace pilée
- Bouton Pulse et mode silencieux

### Des smoothies savoureux et de la glace pilée en un clin d'œil

- Bol exclusif excentré pour mélanger les ingrédients efficacement
- Bol en verre de haute qualité, max. 2 l (1,5 l avec des aliments)
- Lames disposées en étoile ProBlend 6 pour mixer et couper efficacement
- Moteur puissant de 900 W

### Facile d'utilisation

- Spatule pour mélanger facilement les ingrédients

### Facile à utiliser et à nettoyer

- Compatible lave-vaisselle, à l'exception de la base et de l'ensemble lames
- Facile à nettoyer grâce à la lame amovible

## Points forts

### Variateur électronique lumineux

Réglez le blender à la vitesse de votre choix à l'aide d'un seul et même bouton de commande.

### Ensemble de lames amovible

Facile à nettoyer grâce à la lame amovible

### Fonction programmée de glace pilée

Le moteur suit une séquence pré-programmée pour piler la glace facilement, d'une seule pression sur un bouton

### Spatule

La spatule pratique du blender Philips vous permet de mélanger en toute sécurité les ingrédients que vous mixez.

### Bol exclusif

La lame est disposée de manière excentrée dans le bol pour créer un brassage qui mélange les ingrédients plus efficacement.

### Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle, à l'exception de la base et de l'ensemble lames.

### Bol en verre 2 l



Le bol de 2 l en verre de qualité supérieure résiste aux rayures et permet d'utiliser des aliments chauds.

### Lames disposées en étoile ProBlend 6

Blender Philips avec technologie novatrice ProBlend 6 pour mixer les fruits, couper les légumes et piler la glace le plus efficacement possible.

### Pulse et mode silencieux

Le bouton Pulse permet une maîtrise totale, pour des résultats parfaitement conformes à vos attentes. En mode silencieux, l'appareil fonctionne à vitesse réduite, ce qui limite le niveau de décibels.

### Moteur de 900 W

Ce blender Philips est équipé d'un puissant moteur de 900 W pour mixer, mélanger et piler efficacement.

## Caractéristiques

### Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Range-cordon, Surélevage, Pieds antidérapants

### Spécificités techniques

Capacité du bol: 1,5 l  
Longueur du cordon: 1 m  
Fréquence: 50/60 Hz  
Alimentation: 900 W  
Tension: 220-240 volt

### Design

Couleur: Acier inoxydable

### Finition

Matériau de la lame: Acier inoxydable  
Matériau du bol: Verre  
Matériau du corps de l'appareil: Plastique (PP)

