

PHILIPS

Blender chauffant

Viva Collection



HR2204/80



Vos soupes, compotes et smoothies en quelques minutes. Sain. Délicieux. Fait Maison.

Le SoupMaker Philips propose 6 programmes, pour une polyvalence inégalée. Il permet de préparer des veloutés ou des soupes avec morceaux, des compotes, des smoothies, et désormais des veloutés crémeux grâce à un profil de chauffe optimisé. Vous pouvez également l'utiliser comme un blender normal.

Facile d'utilisation

- Grand bol de 1,2 l, soit 4 portions
- Nettoyage facile
- Interface utilisateur simple avec 6 réglages prédéfinis

Polyvalence inégalée

- Fonction de mixage manuel supplémentaire pour des résultats parfaits
- Le programme pour des veloutés crémeux permet une plus grande diversité de préparations
- Un livre de recettes est inclus pour vous inspirer dans toutes vos préparations.

Des résultats parfaits en un clin d'œil

- Velouté en moins de 18 minutes
- Puissance de 1 000 W

Points forts

Puissance de chauffe de 1 000 W



Grâce à une puissance de chauffe de 1 000 W, vos veloutés préférés sont prêts en 18 minutes.

Fonction de mixage manuel



Fonction de mixage manuel supplémentaire pour des résultats parfaits.

6 programmes prédéfinis



L'interface utilisateur simple offre 6 réglages prédéfinis.

Nettoyage facile



Nettoyage facile

Velouté en moins de 18 minutes



Grâce à une conception de lame en forme de Z et à un profil de chauffe optimisé, créez vos soupes préférées avec une texture parfaite en 18 minutes maximum.

Livre de recettes inclus



Un livre de recettes est inclus. Il contient 38 recettes savoureuses et originales, ainsi que des conseils d'experts. Vous souhaitez faire une journée soupe déttox ? Choisissez parmi nos recettes spéciales déttox (indiquées par une icône spéciale en forme de feuille) 3 à 5 soupes pour votre journée.

Grand bol de 1,2 l



Grand bol de 1,2 l, soit 4 portions

Soupe à base de lait



Grâce à un profil de chauffe spécial, vous pouvez préparer des soupes contenant du lait sans inquiétude.

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Design et finition

Couleur du panneau de commande: Noir

Couleur(s): Noir

Matériau de la lame: Inox

Matériau du bol: Inox

Matériau du corps de l'appareil: Métal

Développement durable

Consommation en veille: 0,5 W

Spécificités techniques

Capacité du bol: 1,2 l

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: 1 000 W

Tension: 230 volt

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H): 455 x 238 x 355 millimètre

Dimensions du produit (L x l x H): 230 x 230 x 345 millimètre

Poids, emballage compris: 2,58 kg

Poids du produit: 1,75 kg

