

PHILIPS

Machine à pâtes

Avance Collection

Machine à pâtes

Gris

HR2375/00



Un vaste choix de pâtes fraîches en moins de 10 minutes Puissante technologie d'extrusion pour d'excellents résultats.

Il n'a jamais été aussi simple de préparer de délicieuses pâtes maison. Versez les ingrédients : la machine se charge du reste. Simple à assembler et pratique à nettoyer, elle est idéale pour tous ceux qui aiment expérimenter en cuisine et apprécient les pâtes maison.

D'excellents résultats rapidement et simplement

- Entièrement automatique : ajoutez les ingrédients, la machine fait le reste

Découvrez de délicieuses pâtes nutritives

- Des ingrédients sains personnalisés comme vous les aimez
- Préparez des pâtes saines et colorées que les enfants adorent
- Expérimentez des pâtes de gourmet pour votre famille et vos invités
- Savourez des pâtes fraîches sans gluten préparées avec différentes farines

Savourez différents types de pâtes

- Essayez 4 types de pâtes différentes
- Laissez-vous séduire par le livre de recettes avec 15 plats de pâtes

Points forts

Processus automatique



Une fois que vous avez sélectionné votre programme et appuyé sur le bouton de démarrage, la machine mélange, pétrit et extrude automatiquement.

Des ingrédients sains personnalisés



Des ingrédients sains personnalisés comme vous les aimez.

Préparez des pâtes saines



Préparez des pâtes saines et colorées que les enfants adorent.

Expérimentez des pâtes de gourmet



Expérimentez des pâtes de gourmet pour votre famille et vos invités.

Savourez des pâtes fraîches

Savourez des pâtes fraîches sans gluten préparées avec différentes farines

Différentes pâtes



Comprend 4 disques de forme pour préparer des spaghettis, pennes, fettuccines, lasagnes.

Avec livre de recettes



Le livre de recettes a été créé par des experts culinaires pour vous inspirer en partageant avec vous de délicieuses recettes de pâtes et nouilles fraîches maison.

Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Outil de nettoyage, Bol gradué, Livret de recettes

Caractéristiques générales

Nombre de trous de forme: 4

Fonctions du produit: Compatible lave-vaisselle, Affichage LED, Bouton marche/arrêt, Signal Prêt-à-utiliser, Compartiment de rangement

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 50-60 Hz

Alimentation: 200 W

Tension: 220-240 volt

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H):

420 x 320 x 385 millimètre

Dimensions du produit (L x l x H):

315 x 343 x 215 millimètre

Dimensions de la fente (L x l x H):

315 millimètre

Poids, emballage compris: 10,2 kg

Poids du produit: 6,9 kg

Design

Couleur: Argent, Blanc

Couleur du panneau de commande: Argent

Finition

Matériau des accessoires: Plastique

Matériau du corps de l'appareil: PP

