

PHILIPS

Pasta maker - Con bilancia integrata, 8 trafile

Avance Collection

Pasta Maker - Con bilancia integrata

200 W

8 trafile per pasta



HR2382/15



Puoi preparare pasta fresca in meno di 10 minuti
Tecnologia di pesatura automatica per una preparazione più semplice

Preparare pasta fresca non è mai stato così semplice. Ti basta aggiungere gli ingredienti e la macchina fa il resto. Si assembla e si pulisce in modo pratico e veloce ed è quindi lo strumento ideale per chi voglia sperimentare la pasta fatta in casa.

Ottimi risultati in modo semplice e rapido

- 2-3 porzioni (250 g) pronte in meno di 10 minuti
- Completamente automatica: basta aggiungere gli ingredienti e lei fa il resto
- Tecnologia di pesatura automatica: non devi più pesare la farina

Sperimenta nuovi tipi di pasta deliziosi e nutrienti

- Personalizza ingredienti sani secondo i tuoi gusti
- Prepara una pasta sana e colorata che i bambini adoreranno
- Prepara piatti di pasta gourmet per la tua famiglia e gli ospiti

Gusta tanti di tipi di pasta

- Prova 8 diversi tipi di pasta
- Lasciati ispirare dal ricettario con 15 ricette a base di pasta

In evidenza

Tecnologia di pesatura automatica



Con l'esclusiva tecnologia di pesatura automatica integrata, Philips Pasta Maker pesa la farina e indica automaticamente la quantità di liquido corretta, per una procedura semplice e pratica come non mai.

Processo automatico



Dopo aver scelto il programma e premuto il pulsante di avvio, la macchina mescola, impasta ed estrude automaticamente.

Estrusione potente



Con una tecnologia avanzata e una struttura robusta, Philips Pasta Maker può esercitare una pressione pari a circa 725 kg sull'impasto durante l'estrusione, riducendo i tempi di preparazione e garantendo un gusto e una grana perfetti.

Tanti tipi di pasta



8 trafile per pasta incluse per preparare spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, tagliatelle, pappardelle, capelli d'angelo e spaghetti spessi.

Specifiche

Accessori

In dotazione: Accessorio pulizia, Dosatore, Ricettario

Caratteristiche generali

Numero di trafile per pasta: 8

Programmi preimpostati: 2

Caratteristiche del prodotto: Lavabile in lavastoviglie, Display LED, Interruttore accensione/spegnimento, Segnale di pronto, Vano contenitore

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1 m

Frequenza: 50-60 Hz

Assorbimento: 200 W

Voltaggio: 220-240 V

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x P x A): 410 x 310 x 370 mm

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 215 x 343

x 315 mm

Dimensioni alloggiamenti (L x S x A): 315 mm

Peso incluso imballaggio: 10,2 Kg

Peso del prodotto: 6,9 Kg

Design

Colore: Grigio/cashmere

Colore del pannello di controllo: Nero

Rifiniture

Materiale accessori: Plastica

Materiale del corpo principale: Grigio

