

PHILIPS

Mașină de tocat

Daily Collection

Putere nominală 450 W

Putere maximă 1600 W

1,7 kg/min

HR2709/20



Tocare de înaltă performanță, design ultra compact

Motor superior pentru până la 1,7 kg/min cantitate tocată

Această mașină de tocat carne compactă Philips este concepută pentru a-ți economisi un spațiu semnificativ în bucătărie, atât în timpul utilizării cât și al depozitării. În același timp, poți toca în cantități mari, grație motorului robust și cuplajului din metal.

Precizie puternică

- Motor puternic cu putere nominală 450 W și putere maximă 1600 W
- Capacitate de tocare de până la 1,7 kg într-un minut
- 2 discuri de măcinare igienice din oțel inoxidabil (5, 8 mm)

Fiabilitate excelentă

- Cuplaj complet metalic pentru mașină de tocat de mare putere
- Accesoriul de tăiat igienic din oțel inoxidabil rămâne ascuțit
- Dispozitiv de protecție a motorului

Fără efort

- Accesorii pentru umplerea cârnaților 12 mm (subțire) și 22 mm (gros)
- Accesoriu pentru curățare inovator, cu 2 laturi
- Alimentare automată ușoară pentru tocare fără efort
- Cuțit și șurub cu auto-corectare pentru un ansamblu întotdeauna corect
- Ușor de transportat grație mânerului integrat



asimpleswitch.com

Repere

Motor puternic



Putere nominală 450 W, putere maximă 1600 W pentru a toca rapid și ușor.

Capacitate mare



Capacitate de tocare de până la 1,7 kg într-un minut.

2 discuri din oțel inoxidabil



2 discuri de măcinare igienice din oțel inoxidabil (5, 8 mm)

Cuplaj mecanism complet metalic



Cuplajul mecanismului complet metalic este conceput să reziste la tocare de mare putere.

Cuțit igienic din oțel inoxidabil



Accesorii de tăiat igienic din oțel inoxidabil rămâne ascuțit.

Dispozitiv de protecție a motorului

Protecție motor TCO pentru durată lungă de viață a produsului.

Pâlnii pentru cârnați



Cele două accesorii pentru umplerea cârnaților de dimensiuni diferite îți permit să obții diferite tipuri de rezultate. Utilizează accesoriul de 12 mm pentru rezultate ce oferă cârnați mai subțiri sau pe cel de 22 mm pentru rezultate ce oferă cârnați mai groși.

Accesoriu pentru curățare inovator



Accesoriul pentru curățare inovator, cu 2 laturi reduce cu 50% timpul de curățare. După tocare, fixează pur și simplu ecranul de tocare pe dispozitivul de curățare și clătește sub jet de apă. Fără curățări anevoioase și orificiile înfundate ale ecranului!

Alimentare automată ușoară

Alimentare automată ușoară pentru tocare fără efort.

Piese auto-corective

Cuțitul poate fi asamblat corect numai pe șurubul de alimentare.

Mâner încorporat

Ușor de transportat grație mânerului integrat.



asimpleswitch.com

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Accesorii

Inclus: Dispozitiv de curățare, Pâlnie pentru cârnați

Design și finisaj

Culori: Alb/Gri prăfuit

Material lamă: Oțel inoxidabil

Materialul accesoriilor: Oțel inoxidabil

Material corp principal: Plastic ABS

Specificații tehnice

Lungime cablu: 1,0 m

Frecvență: 50 Hz

Alimentare: 1600 W

Specificații generale

Număr setări de viteză: 1

Greutate și dimensiuni

Diametru pâlnie pentru cârnați: 12, 22 mm

