

PHILIPS

Мясорубка

Daily Collection

Номинальная мощность 450 Вт

Мощность при блокировке мотора:
1600 Вт

1,7 кг/мин

HR2714/30



Высокая производительность, компактный дизайн

Мощный мотор для обработки до 1,7 кг/мин.

Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов.

Мощная точность

- Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)
- Обработка до 1,7 кг в минуту
- 2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

Долговечные и надежные

- Металлический соединительный элемент устойчив к нагрузкам
- Нож из нержавеющей стали остается острым
- Устройство защиты мотора

Легко и без усилий

- Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)
- Дополнительная камера для подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей
- Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки
- Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша
- Нож и винт регулируются автоматически, поэтому они будут всегда установлены в правильное положение
- Прибор удобно переносить благодаря встроенной ручке



Основные особенности

Мощный мотор



Простое и быстрое приготовление фарша благодаря мощному мотору: 450 Вт (номинальная мощность), 1600 Вт (при блокировке мотора).

Высокая производительность



Обработка до 1,7 кг в минуту.

2 решетки из нержавеющей стали



2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

Металлический соединительный элемент



Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.

Гигиеничный нож из нержавеющей стали

Нож из нержавеющей стали обеспечивает гигиеничность и остается острым.

Устройство защиты мотора

Плавкий предохранитель защищает мотор и продлевает срок службы прибора.

Насадки для приготовления колбас



Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

3 насадки-барабана для овощей



Благодаря трем входящим в комплект насадкам-барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи. Две насадки для шинковки позволяют получить мелкие или крупные кусочки. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает овощи в считанные секунды!

Инновационный аксессуар для очистки

Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50%. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!

Автоматическая подача

Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша.

Детали с автоматической регулировкой

Нож на шнеке невозможно установить неправильно.

Встроенная ручка

Прибор удобно переносить благодаря встроенной ручке.

Аксессуар для томатного сока



В комплект входит насадка для приготовления соусов и соков из мягких плодов — идеально для томатного сока.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Аксессуары

В комплекте: Аксессуар для очистки, Насадка для нарезки толстыми ломтиками, Насадка для нарезки тонкими ломтиками, Насадка для кеббе, Насадка для соусов и соков, Насадка для колбасок, Насадка для крупной шинковки, Насадка для мелкой шинковки

Общие характеристики

Количество скоростей: 1

Технические характеристики

Длина шнура: 1,0 м

Частота: 50 Гц

Питание: 1600 Вт

Вес и габариты

Диаметр насадки для колбасок: 12,22 миллиметра

Диаметр отверстий решеток: 5,8 миллиметра

Дизайн

цвет: Белый; серый

Отделка

Материал аксессуаров: Нержавеющая сталь

Материал ножей: Нержавеющая сталь

Материал основного корпуса: Пластик ABS

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

