

PHILIPS

Minihurtigmikser

Daily Collection

350 W

0,6 l

med minihakker

On The Go-flasketilbehør



HR2876/00



Raskt, friskt og morsomt

Kompakt hurtigmikser med bærbar On The Go-flaske

Den nye minimikseren fra Philips gjør at du kan tilberede forskjellige oppskrifter som smoothies, drikker, supper, dipp, cocktaildrikker ... Med den praktiske On-the-Go-flasken kan du nyte favoritt drikkene overalt. Nyt det!

Lag din egen smoothie

- Flaske for å blande i en fei og ta med seg

For perfekte smoothies og tilbereding av mat

- Førsteklasses krombelagt hovedenhet på hurtigmikseren
- Hurtigmikser med motor på 350 W
- Ukuselig hurtigmikserbeger
- Hurtigmikser med flere hakker for myke og harde ingredienser

Lett å bruke

- Avtakbar hurtigmikserkniv
- Ledningsoppbevaring holder kjøkkenbenken ryddig
- Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Praktisk flaske på farten



Takket være On-the-Go-flasken kan du nyte alle drikkene overalt.

Krombelagt utforming



Den krombelagte hovedenheten på hurtigmikseren ser fantastisk ut på kjøkkenbenken

Motor på 350 W

350W

350 W, kraftfull for enkel blanding og miksing.

Uknuselig beger



Denne forsterkede mikserkannen i plast er uknuselig.

Tilbehør med flere hakker



Miksertilbehøret gjør hurtigmikseren din komplett. Med denne hakkeren kan du hakke opp grønnsaker som løk, samt urter, nøtter og kjøtt, i små biter.

Enkel rengjøring med avtakbar



Rengjør enkelt og effektivt ved å fjerne kniven fra mikserkannen.

Ledningsoppbevaring



Med hurtigmikserens ledningsoppbevaring kan du oppbevare ledningen enkelt, og det vil holde kjøkkenet ryddig.

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin



Alle avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskinen.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Minihakker
Tumbler-flaske

Designmessige spesifikasjoner

Materiale, kabinett: ABS-plast
Materiale, kniv: Rustfritt stål
Farge(r): Østers metallic
Materiale, kniver: Rustfritt stål
Materiale, flaske: SAN

Generelle spesifikasjoner

Ledningsoppbevaring
Avtakbar kniv
Hastighetsinnstilling: 1

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 350 W
Frekvens: 50/60 Hz
Spenning: 220–240 V

Kapasitet, hurtigmikserkanne: 0,6 L
Kapasitet, flaske: 0,6 L
Kapasitet, flere hakker: 350 ml

