



Philips Daily Collection

Minisekoitin

- 350 W
- 0,6 l
- ja minileikkuri
- On the Go -matkapullo

HR2876/00

Tuoretta hauskasti ja nopeasti

Kompakti tehosekoitin ja On the Go -matkapullo

Uuden Philips-minisekoittimen avulla valmistat nopeasti esimerkiksi smoothiet, pirtelöt, keitot, dippikastikkeet ja cocktailit.

Kätevän On-the-Go-matkapullon ansiosta voit ottaa lempijuomasi mukaan kaikkialle.

Hyödyt

Tee oman makusi mukainen smoothie-juoma

- Kätevä Blend and go -pullo mukana kuljetettavaksi

Täydellinen smoothieiden ja ruoan valmistukseen

- Tehosekoittimessa laadukas kromattu runko
- Tehosekoitin, moottorin teho 350 W
- Kestävä tehosekoittimen sekoituskannu
- Tehosekoitin ja teholeikkuri pehmeille ja koville aineksille

Helppokäyttöinen

- Irrotettava tehosekoittimen terä
- Johdonpidikkeen ansiosta keittiö pysyy siistinä
- Kaikki osat ovat konepestäviä

PHILIPS

Ominaisuudet

Kätevä mukana kuljetettava pullo



On-the-Go-matkapullon ansiosta voit ottaa lempijuomasi mukaan kaikkialle.

Kromattu runko



Kromipinnoitteen ansiosta tehosekoitin on tyylikäs lisä keittiöön.

Moottorin teho 350 W

350W

Tehokas 350 watin moottori helppoon sekoittamiseen ja vatkaamiseen.

Kestävä sekoituskannu



Vahvistettu muovikannu ei rikkoudu helposti.

Lisävarusteena teholeikkuri



Tehosekoittimen lisäosa täydentää tehosekoitinta. Sillä silppuat esimerkiksi sipuleita, yrttejä, pähkinöitä ja lihaa.

Irrotettavat osat on helppo puhdistaa



Helppo ja nopea puhdistaa poistamalla terä kannusta.

Johdon säilytys



Tehosekoittimen johdon säilytystila pitää johdon poissa tieltä ja keittiön siistinä.

Kaikki osat ovat konepestäviä



Kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Lisätarvikkeet

Pieni teholeikkuri Juomapullo	Kyllä Kyllä
----------------------------------	----------------

Muotoilutiedot

Kotelon materiaali	ABS-muovia
--------------------	------------

Terän materiaali
Väri(t)
Terien materiaali
Pullon materiaali

Ruostumatonta terästä
Helmiäismetalli
Ruostumatonta terästä
SAN

Daily Collection

Yleiset tiedot

Johdon säilytys	Kyllä
Irrotettava terä	Kyllä
Nopeusasetus	1

Tekniset tiedot

Virta	350 W
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220–240 V
Sekoitinkannun tilavuus	0,6 l
Pullon tilavuus	0,6 l
Teholeikkurin tilavuus	350 ml

Pakkauksen mitat

Korkeus	24,00 cm
Leveys	24,00 cm
Syvyys	28,00 cm

Nettopaino	1,34 kg
Kokonaispaino	1,98 kg
EAN	08710103660569
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä	1
Alkuperämaa	CN
Yhdenmukainen järjestelmäkoodi	850940

Ulompi pakkaus

Pituus	50,00 cm
Leveys	26,50 cm
Korkeus	30,50 cm
Kokonaispaino	4,44 kg
EAN	18710103660566
Kuluttajapakkausten määrä	2



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.
2015, Toukokuu 16

Version: 3.1.1
EAN: 08710103660569

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com