

# PHILIPS

## Hurtigmikser

### Viva Collection

Kraftig 900 W motor

Plastbeholder for opptil 1,5 liter

Praktisk ta med-beholder er inkludert

ProBlend 6-teknologi

HR3553/00



## Nyt deilige smoothies som også kan tas med.

### Finere miksing av frukt og grønnsaker

Denne Philips Viva Collection-mikseren med ProBlend 6 og 900 W-motor kan mikse alt fra frukt og grønnsaker til is. Den har flere hastighetsinnstillinger, slik at du kan mikse, knuse og skjære til ønsket konsistens. Den praktiske ta med-beholderen gjør at du også kan ta med smoothiene. Mikse smoothien direkte i ta-med beholderen, snu den, sett på lokket og ta den med! Å komme i gang med en ny vane med gode næringsrike smoothies, er kanskje lettere enn du tror.

#### Suveren mikseytelse

- ProBlend 6-teknologi gir finere miksing
- Kraftig 900 W motor
- Velg miksehastighet for myke og harde ingredienser

#### Lett å bruke

- Plastbeholder med 1,5 liter kapasitet
- Mikse direkte i den praktiske ta med-beholderen
- Pulsfunksjon for jevnere miksing
- Enkelt å lese av væsknivåer

#### Enkel å gjøre ren

- Alla avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Garantert kvalitet

- 2 års global garanti



asimpleswitch.com

# Høydepunkter

## ProBlend 6-teknologi gir finere miksing

ProBlend 6-teknologien er utviklet for å effektivisere miksing av frukt, skjæring av grønnsaker og knusing av is.

## Kraftig 900 W motor

Denne Philips-mikseren har en kraftig 900 watt motor som effektivt blander, mikser og knuser ingrediensene.

## Velg miksehastighet for myke og harde ingredienser

Med den manuelle hastighetskontrollen kan du tilpasse miksehastigheten etter ingrediensene. Bruk en skånsom innstilling for myke frukter og en kraftigere for is og harde frukter og grønnsaker.

## Mikse direkte i den praktiske ta med-beholderen

Philips Viva Collection-mikseren leveres med en 600 ml ta med-beholder i plast. Lag smoothien direkte i drikkemuggen, snu den, sett på lokket og ta med i hånden eller i vesken.

## Pulsfunksjon for jevnere miksing

Den smarte pulskontrollen gjør at alle bitene føres ned til bladene og får en ny runde i mikseren. Det betyr at du får et jevnere og finere resultat.

## Enkelt å lese av væsknivåer

Tydelige og lettleste markeringen gjør det enkelt å se hvor mye væske som er tilbake i beholderen.

## Alla avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin



Alla avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin – unntatt knivenheten og baseenheten.

## Vårt løfte om kvalitet



Våre mikserer har 2 års global garanti – det er vår garanti for lang holdbarhet.

## Plastbeholder med 1,5 liter kapasitet

Plastbeholderen på 2 liter har en arbeidskapasitet på 1,5 liter, slik at du kan lage smoothies for hele familien.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

Inkludert: Kanne

## Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

## Generelle spesifikasjoner

**Produktfunksjoner:** Automatisk avslåing, Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i oppvaskmaskin, Integriert ledningsoppbevaring, Av/på-knapp, Puls, Variabel hastighet

## Service

To års verdensomspennende garanti

## Tekniske spesifikasjoner

Drift: 900 W

Spenning: 200–230 V

Kanne, kapasitet: 0,6 L

Kapasitet, hovedkanne: 2 L

## Overflate

Materiale, kanne: Plast

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.