



- Kraftig 900 W motor
- Plastbeholder for opptil 1,5 liter
- Praktisk ta med-beholder er inkludert
- ProBlend 6-teknologi

HR3553/00

Nyt deilige smoothies som også kan tas med.

Finere miksing av frukt og grønnsaker

Denne Philips Viva Collection-mikseren med ProBlend 6 og 900 W-motor kan mikse alt fra frukt og grønnsaker til is. Den har flere hastighetsinnstillinger, slik at du kan mikse, knuse og skjære til ønsket konsistens. Den praktiske ta med-beholderen gjør at du også kan ta med smoothiene. Mikse smoothien direkte i ta-med beholderen, snu den, sett på lokket og ta den med! Å komme i gang med en ny vane med gode næringsrike smoothies, er kanskje lettere enn du tror.

Fordeler

Suveren mikseytelse

- ProBlend 6-teknologi gir finere miksing
- Kraftig 900 W motor
- Velg miksehastighet for myke og harde ingredienser

Lett å bruke

- Mikse direkte i den praktiske ta med-beholderen
- Pulsfunksjon for jevnere miksing
- Enkelt å lese av væskeniåær

- Plastbeholder med 1,5 liter kapasitet

Enkel å gjøre ren

- Alla avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Garantert kvalitet

- 2 års global garanti

PHILIPS

Funksjoner

ProBlend 6-teknologi gir finere miksing

ProBlend 6-teknologien er utviklet for å effektivisere miksing av frukt, skjæring av grønnsaker og knusing av is.

Kraftig 900 W motor

Denne Philips-mikseren har en kraftig 900 watt motor som effektivt blander, mikser og knuser ingrediensene.

Velg miksehastighet for myke og harde ingredienser

Med den manuelle hastighetskontrollen kan du tilpasse miksehastigheten etter ingrediensene. Bruk en skånsom innstilling for myke frukter og en kraftigere for is og harde frukter og grønnsaker.

Mikse direkte i den praktiske ta med-beholderen

Philips Viva Collection-mikseren leveres med en 600 ml ta med-beholder i plast. Lag smoothien direkte i drikkemuggen, snu den, sett på lokket og ta med i hånden eller i vesken.

Pulsfunksjon for jevnere miksing

Den smarte puls-kontrollen gjør at alle bitene føres ned til bladene og får en ny runde i mikseren. Det betyr at du får et jevnere og finere resultat.

Enkelt å lese av væsknivåer

Tydelige og lettlesete markeringen gjør det enkelt å se hvor mye væske som er tilbake i beholderen.

Alla avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin



Alla avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin – unntatt knivenheten og baseenheten.

Vårt løfte om kvalitet



Våre mikserer har 2 års global garanti – det er vår garanti for lang holdbarhet.

Plastbeholder med 1,5 liter kapasitet

Plastbeholderen på 2 liter har en arbeidskapasitet på 1,5 liter, slik at du kan lage smoothies for hele familien.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tilbehør

Inkludert Kanne

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner
 Automatisk avslåing
 Ledningsoppbevaring
 Kan vaskes i oppvaskmaskin
 Integrert ledningsoppbevaring
 Av/på-knapp
 Puls
 Variabel hastighet

Service

To års verdensomspennende garanti Ja

Tekniske spesifikasjoner

Drift 900 W
 Spenning 200–230 V
 Kanne, kapasitet 0,6 L
 Kapasitet, hovedkanne 2 L

Overflate

Materiale, kanne Plast
 Materiale i hoveddelen Rustfritt stål

Mål, emballasje

Høyde 30,50 cm
 Bredde 19,20 cm
 Dybde 36,00 cm
 Nettovekt 2,70 kg
 Bruttovekt 3,34 kg
 EAN 08710103861188
 Antallet produkter som følger med 1
 Opprinnelsesland CN
 Harmonisert systemkode 850940

Ytre eske

Lengde 59,60 cm
 Bredde 37,50 cm
 Høyde 32,50 cm
 Bruttovekt 10,82 kg
 EAN 18710103861185
 Antall emballasjer 3



data kan endres
2019, januar 31

Version: 8.0.1
EAN: 08710103861188

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com