

PHILIPS

Hurtigmikser

Viva Collection

Mikser kremede smoothies på rekordtid

Kraftig motor

2 l glasskanne



HR3555/00



Enkel og stilren blender

Lag deilige smoothies eller knus is raskt og enkelt

Philips Viva Collection-blenderen er en smidig mikser med en praktisk glasskanne som gjør det enkelt å lage kremede smoothies, sauser eller knuse is. Den kan også hakke og mikse hardere ingredienser og gjør det lettere å spise sunn kost.

Suveren mikseytelse

- ProBlend 6-teknologi for finmiksing
- Kraftig motor på 900 W
- Flere hastigheter for myke og harde ingredienser

Lett å bruke

- Helstøpt bryter for godt grep
- Pulsfunksjon for blanding og miksing
- Vannivåindikator og håndtak for enkel bruk
- Stor kanne for smoothies som du kan dele

Enkel å gjøre ren

- Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Garantert kvalitet

- To års verdensomspennende garanti

Høydepunkter

ProBlend 6-teknologi



ProBlend 6-teknologi for effektiv blanding og miksing

Motor på 900 W


Kraftig motor på 900 W for enkel blanding og miksing.

Flere hastigheter



Flere innstillinger gjør det mulig å mikse med flere hastigheter og på flere måter.

Helstøpt bryter



Helstøpt bryter for godt grep og bedre hastighetskontroll.

Pulsfunksjon for blanding og miksing



Du kan bruke pulseringsmodusen for å styre graden og varigheten av blandingen.

Vannivåindikator



Vannivåindikator og håndtak for enkel bruk og helling.

Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin



Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

To års verdensomspennende garanti



To års verdensomspennende garanti

Mikserkanne med stor kapasitet



Den store kannen på 2 l har en arbeidskapasitet på 1,5 l for deilige smoothies som du kan dele med hele familien eller spare til senere.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing, Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i oppvaskmaskin, Integrert ledningsoppbevaring, Av/på-knapp, Puls, Variabel hastighet

Service

To års verdensomspennende garanti

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 900 W
Spenning: 200–230 V
Kapasitet, hovedkanne: 2 L

Overflate

Materiale, kanne: Glass
Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål

