



- Mikser kremede smoothies på rekordtid
- Kraftig motor
- 2 l glasskanne

HR3555/00

## Enkel og stilren blender

Lag deilige smoothies eller knus is raskt og enkelt

Philips Viva Collection-blenderen er en smidig mikser med en praktisk glasskanne som gjør det enkelt å lage kremede smoothies, sauser eller knuse is. Den kan også hakke og mikse hardere ingredienser og gjør det lettere å spise sunn kost.

### Fordeler

#### Suveren mikseytelse

- ProBlend 6-teknologi for finmiksing
- Kraftig motor på 900 W
- Flere hastigheter for myke og harde ingredienser

#### Lett å bruke

- Helstøpt bryter for godt grep
- Pulsfunksjon for blanding og miksing
- Vannivåindikator og håndtak for enkel bruk

- Stor kanne for smoothies som du kan dele

#### Enkel å gjøre ren

- Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Garantert kvalitet

- To års verdensomspennende garanti

**PHILIPS**

## Funksjoner

### ProBlend 6-teknologi



ProBlend 6-teknologi for effektiv blanding og miksing

### Motor på 900 W


Kraftig motor på 900 W for enkel blanding og miksing.

### Flere hastigheter



Flere innstillinger gjør det mulig å mikse med flere hastigheter og på flere måter.

### Helstøpt bryter



Helstøpt bryter for godt grep og bedre hastighetskontroll.

### Pulsfunksjon for blanding og miksing



Du kan bruke pulseringsmodusen for å styre graden og varigheten av blandingen.

### Vannvåindikator



Vannvåindikator og håndtak for enkel bruk og helling.

### Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin



### To års verdensomspennende garanti



### Mikserkanne med stor kapasitet



Den store kannen på 2 l har en arbeidskapasitet på 1,5 l for deilige smoothies som du kan dele med hele familien eller spare til senere.

## spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

### Opprinnelsesland

Produsert i Kina

### Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner  
Automatisk avslåing  
Ledningsoppbevaring  
Kan vaskes i oppvaskmaskin  
Integrert ledningsoppbevaring  
Av/på-knapp  
Puls  
Variabel hastighet

### Service

To års verdensomspennende garanti Ja

### Tekniske spesifikasjoner

Drift 900 W  
Spenning 200–230 V  
Kapasitet, hovedkanne 2 L

### Overflate

Materiale, kanne Glass

## Viva Collection

Materiale i hoved-  
delen

Rustfritt stål

Harmonisert system-  
kode

850940

### Mål, emballasje

Høyde 29,80 cm  
Bredde 37,20 cm  
Dybde 20,50 cm  
Nettvekt 3,68 kg  
Bruttvekt 4,28 kg  
EAN 08710103781073  
Antallet produkter  
som følger med 1  
Opprinnelsesland CN

### Ytre eske

Lengde 42,50 cm  
Bredde 38,20 cm  
Høyde 31,30 cm  
Bruttvekt 9,21 kg  
EAN 18710103781070  
Antall emballasjer 2



data kan endres  
2018, Oktober 30

Version: 9.2.1  
EAN: 08710103861218

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)