



Stolní mixér s lahví

- 700 W
- ProBlend 6
- 2l skleněná nádoba
- Příslušenství k cestovní lahvi

HR3556/00

Vychutnejte si zdravé smoothie, dokonce i na cestách

Jemnější mixování umožňuje používat více ovoce a zeleniny.

Mixér Philips s technologií ProBlend 6 zvládá jemné mixování i drcení ledu. Díky jemnějšímu mixování si můžete vychutnat zdravější smoothies s živinami z ovoce a zeleniny na celý den.

Výhody

Vynikající mixování

- Technologie mixování ProBlend 6 pro jemnější výsledky
- Výkonný 700W motor
- Více rychlostí pro měkké i tvrdé přísady

Snadné použití

- Velká skleněná nádoba na smoothie, o které se můžete podělit
- Protiskluzové ovládací kolečko
- Pulzní funkce pro jemnější mixování

- Snadno čitelné označení hladiny kapaliny

Snadné čištění

- Jednotlivé části lze mýt v myčce

Zaručená kvalita

- 2letá celosvětová záruka

PHILIPS

Vlastnosti

Účinné mixování a míchání

Vyvinuli jsme technologii ProBlend 6 pro efektivní míchání a mixování, která zajišťuje důkladné rozmixování všech složek.

Výkonný motor mixéru

Motor o výkonu 700 W zajišťuje jemné a účinné mixování vašich oblíbených složek.

Zvolte si rychlost mixování

Jemné mixování se hodí na měkké ovoce, vyšší výkon na tvrdší ovoce a zeleninu. S manuálním ovládáním rychlosti si můžete zvolit, co vám vyhovuje.

Velkokapacitní skleněná nádoba



Velká 2litrová nádoba má pracovní kapacitu 1,5 litru, takže můžete připravit lahodné smoothie pro celou rodinu, nebo si ho schovat na později.

Protiskluzové ovládací kolečko

Lisované protiskluzové kolečko má protiskluzový povrch a umožňuje snadné ovládání rychlosti mixéru.

Pulzní funkce pro důkladnější mixování

Praktická pulzní funkce, která sklepává všechny částičky z nožů a dále je mixuje, umožňuje přípravu mimořádně jemných směsí.

Hladina kapaliny

Jasně, snadno čitelné značky na lahvi a nádobě mixéru umožňují snadno zjistit obsah kapaliny.

Omyvatelné v myčce, snadné čištění



Veškeré odnímatelné díly mixéru Philips je možné mýt v myčce.

Naše záruka kvality



Na mixéry se vztahuje 2letá celosvětová záruka, se kterou máte jistotu stabilní kvality a provozuschopnosti.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Příslušenství

Včetně Nádoba

Země původu

Vyrobeno v Číně

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku
Automatické vypnutí
Úložný prostor pro kabel
Vhodné do myčky
Integrovaný úložný prostor pro kabel
Vypínač
Pulzní
Variabilní rychlost

Servis

2letá celosvětová záruka Ano

Technické údaje

Kapacita nádoby 0,6 L
Spotřeba 700 W
Napětí 200–230 V
Objem hlavní nádoby 2 L

Povrchová úprava

Materiál nádoby Sklo
Materiál hlavního těla Nerezová ocel

Rozměry balení

Výška 32,90 cm
Šířka 37,20 cm
Hloubka 20,00 cm
Čistá hmotnost 3,99 kg
Hrubá hmotnost 4,60 kg
EAN 08710103861263
Počet zahrnutých výrobků 1
Země původu CN
Kód harmonizovaných systémů 850940

Vnější obal

Délka 38,70 cm
Šířka 21,50 cm
Výška 68,30 cm
Hrubá hmotnost 10,29 kg
EAN 18710103861260
Počet spotřebitelských balení 2



Změna údajů vyhrazena
2018, Listopad 13

Version: 7.1.1
EAN: 08710103861263

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com