

PHILIPS

Høyhastighetsblender

Avance Collection

Kraftig høyhastighetsmotor på 1400W

35 000 omdreininger per minutt

Kanne på 2 l

HR3651/00



Høyhastighetsblender i stilrent design

Glatte smoothies – også effektiv på svært harde ingredienser

Philips serie av høyhastighetsblendere tilhører den nye generasjonen mikserne. Med en ytelse på 35 000 omdreininger per minutt, mestrer denne Avance Collection-blenderen også svært harde ingredienser. Denne spesielle modellen finhakker ingrediensene 50 % bedre enn sin forgjenger. Den kan lage kremede smoothies, mandelmelk, nøttesmør og til og med fersk sorbet. 2-literskanne er laget av slitesterk plastikk. En fordel er at det er veier mindre enn glass slik at håndteringen blir vesentlig lettere.

Frigjør millioner av næringsstoffer

- Kraftig motor på 1400 W
- ProBlend 6 3D-mikseteknologi
- Opptil 35 000 o/min

Jevn miksing gjør det enkelt å lage hjemmelagede smoothies

- Kanne på 2,2 l for ditt daglige næringsbehov
- Manuell modus med variable hastighetsalternativer
- Forhåndsinnstilt program for smoothies samt for å knuse is

Enkel i bruk

- Enkel rengjøring med avtakbar kniv
- Kan vaskes i oppvaskmaskin, unntatt hovedenheten og knivene

Garantert kvalitet

- Leveres med to års garanti



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Kraftig motor på 1400 W



Finmiksing med motor på 1400 W

ProBlend 6 3D-teknologi



Frigjør millioner av næringsstoffer med ProBlend 3D-mikseteknologi

Kanne på 2,2 l



Kanne på 2,2 l for ditt daglige næringsbehov.

Manuell modus



Manuell modus med ulike hastighetsalternativer

Forhåndsinnstilte smoothieprogrammer



Lag silkeglatte smoothies med det praktiske, forhåndsinnstilte smoothie-programmet. Det kreves en annen hastighet, motorstyrke og tidsinnstilling for å knuse is enn for å lage en saus eller en kremet smoothie. Philips høyhastighetsblender leveres med forhåndsinnstilte programmer slik at det blir lettere å oppnå et perfekt resultat.

Avtakbar bladenhet



Enkel rengjøring med avtakbar kniv

Kan vaskes i oppvaskmaskin



Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, unntatt hovedenheten og knivene.

2 års garanti



Leveres med to års garanti

Opptil 35 000 o/min



Opptil 35 000 o/min gir finere miksing



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing, Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i oppvaskmaskin, Integrrert ledningsoppbevaring, LED-display, Puls, Variabel hastighet, På-lampe

Service

To års verdensomspennende garanti

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 2,0 L
Drift: 1400 W
RPM-hurtigmikser (maks.): 35 000 rpm
Spenning: 200–230 V

Overflate

Materiale, kanne: Tritan
Materiale i hoveddelen: Metall

