

Høyhastighetsblender

- Kraftig høyhastighetsmotor på 1400W
- 35 000 omdreininger per minutt
- Kanne på 2 l

HR3651/00



Høyhastighetsblender i stilrent design

Glatte smoothies - også effektiv på svært harde ingredienser

Philips serie av høyhastighetsblendere tilhører den nye generasjonen mikserer. Med en ytelse på 35 000 omdreininger per minutt, mestrer denne Avance Collection-blenderen også svært harde ingredienser. Denne spesielle modellen finhakker ingrediensene 50 % bedre enn sin forgjenger. Den kan lage kremede smoothies, mandelmelk, nøttesmør og til og med fersk sorbet. 2-literskannen er laget av slitesterk plastikk. En fordel er at det er veier mindre enn glass slik at håndteringen blir vesentlig lettere.

Fordeler

Frigjør millioner av næringsstoffer

- Kraftig motor på 1400 W
- ProBlend 6 3D-mikseteknologi
- Opptil 35 000 o/min

Jevn miksing gjør det enkelt å lage hjemmelagede smoothies

- Kanne på 2,2 l for ditt daglige næringsbehov
- Manuell modus med variable hastighetsalternativer
- Forhåndsinnstilt program for smoothies samt for å knuse is

Enkel i bruk

- Enkel rengjøring med avtakbar kniv
- Kan vaskes i oppvaskmaskin, unntatt hovedenheten og knivene

Garantert kvalitet

- Leveres med to års garanti

PHILIPS

Funksjoner

Kraftig motor på 1400 W



Finnmiksing med motor på 1400 W

ProBlend 6 3D-teknologi



Frigjør millioner av næringsstoffer med ProBlend 3D-mikseteknologi

Kanne på 2,2 l



Kanne på 2,2 l for ditt daglige næringsbehov.

Manuell modus



Manuell modus med ulike hastighetsalternativer

Forhåndsinnstilte smoothieprogrammer



Lag silkeglatte smoothies med det praktiske, forhåndsinnstilte smoothie-programmet. Det kreves en annen hastighet, motorstyrke og tidsinnstilling for å knuse is enn for å lage en saus eller en kremet smoothie. Philips høyhastighetsblender leveres med forhåndsinnstilte programmer slik at det blir lettere å oppnå et perfekt resultat.

Avtakbar bladenhet



Kan vaskes i oppvaskmaskin



Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, unntatt hovedenheten og knivene.

2 års garanti



Leveres med to års garanti

Opptil 35 000 o/min



Opptil 35 000 o/min gir finere miksing

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner
Automatisk avslåing
Ledningsoppbevaring
Kan vaskes i oppvaskmaskin

Avance Collection

Integrert ledningsoppbevaring
LED-display
Puls
Variabel hastighet
På-lampe

Service

To års verdensomspennende garanti Ja

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet 2,2 L
Drift 1400 W
RPM-hurtigmikser (maks.) 35 000 rpm
Spenning 200–230 V

Overflate

Materiale, kanne SAN
Materiale i hoveddelen Metall

Mål, emballasje

Høyde 43,50 cm
Bredde 31,00 cm
Dybde 21,00 cm
Nettvekt 3,34 kg
Bruttvekt 4,36 kg
EAN 08710103803096
Antallet produkter som følger med 1
Opprinnelsesland CN
Harmonisert systemkode 850940

Ytre eske

Lengde 43,70 cm
Bredde 32,50 cm
Høyde 45,00 cm
Bruttvekt 9,28 kg
EAN 18710103803093
Antall emballasjer 2

* Uavhengig laboratorietest sammenlignet med Philips Avance HR2195

* Test utført av et uavhengig forbrukeranalysebyrå på 100 forbrukere basert på en fire ukers hjemmetest i Tyskland og Korea



data kan endres
2018, Mai 16
Version: 9.2.1
EAN: 08710103803096

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com