



#### Mixér

- 1 400 W
- ProBlend 6 3D
- 2l skleněná nádoba

HR3652/00

## ○ 50 % jemnější mixování\*

Inspiruje 80 % uživatelů ke konzumaci většího množství ovoce a zeleniny\*

Technologie ProBlend 6 3D, výkon 1400 W a rychlost až 35 000 ot/m umožňují přípravu jemnějších smoothie a směsí s ideální chutí a texturou. Prokazatelně motivuje uživatele k vyšší konzumaci ovoce a zeleniny.

### Výhody

#### Uvolní miliony živin

- Výkonný 1400W motor pro jemnější mixování
- Pokročilá technologie mixování ProBlend 6 3D
- Až 35 000 ot/min

#### Hladké mixování pro snadná domácí smoothie

- 2litrová skleněná nádoba, do které můžete udělat smoothie pro celou rodinu
- Manuální režim s proměnlivými rychlostmi

- Program předvolby smoothie

#### Snadné použití

- Nádoba mixéru omyvatelná v myčce
- Odnímatelné nože pro snadné oplachování

#### Zaručená kvalita

- 2letá celosvětová záruka

**PHILIPS**

## Vlastnosti

Vyšší výkon pro jemnější směsi



Jemné mixování ovoce a zeleniny pomocí 1400W motoru.

Získejte více živin



Vyvinuli jsme technologii ProBlend 6 3D, která zajišťuje důkladné rozmixování všech složek smoothie – živiny v ovoci, zelenině a ořeších se uvolní z buněčné struktury a tělo je může snadno vstřebat.

Až 35 000 ot./min



35 000 ot./min zajišťuje špičkové mixování a ještě zdravější smoothie

Velká kapacita nádoby mixéru



Každý má rád dobré smoothie – a proto nádoba mixéru pojme až 2 litry, abyste do ní mohli udělat smoothie pro celou rodinu (nebo si je schovat na později).

Zvolte si rychlost mixování



Jemné mixování se hodí na měkké ovoce, vyšší výkon na tvrdší ovoce a zeleninu. Můžete si z proměnlivých rychlostí manuálně zvolit, co vám vyhovuje.

Program předvolby smoothie



Díky programu předvolby smoothie je snadné si připravit domácí smoothie.

Možnost mytí v myčce a snadné čištění



Veškeré odnímatelné díly mixéru Philips s výjimkou snadno opláchnutelné nožové jednotky je možné mýt v myčce. Základnu lze v případě potřeby otřít.

Odnímatelné nože mixéru



Pokud chcete očistit nože mixéru, jednoduše je vyjměte z nádoby mixéru a opláchněte. V zájmu zachování ostří je však není možné umývat v myčce.

Naše záruka kvality



Na mixéry se vztahuje 2letá celosvětová záruka, se kterou máte jistotu stabilní kvality a provozuschopnosti.

## Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Země původu

Vyrobeno v

Číně

## Avance Collection

### Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku	Automatické vypnutí Úložný prostor pro kabel Vhodné do myčky Integrovaný úložný prostor pro kabel Displej LED Pulzní Variabilní rychlost Kontrolka zapnutí přístroje
--------------------	---

### Servis

2letá celosvětová záruka	Ano
--------------------------	-----

### Technické údaje

Kapacita nádoby	2 L
Spotřeba	1 400 W
Ot./min – mixér (max)	35 000 Ot./min
Napětí	200–230 V

### Povrchová úprava

Materiál nádoby	Sklo
Materiál hlavního těla	Kov

### Rozměry balení

Výška	43,50 cm
Šířka	31,00 cm
Hloubka	21,00 cm
Čistá hmotnost	4,93 kg
Hrubá hmotnost	5,41 kg
EAN	08710103806318
Počet zahrnutých výrobků	1
Země původu	CN
Kód harmonizovaných systémů	850940

### Vnější obal

Délka	43,70 cm
Šířka	32,50 cm
Výška	45,50 cm
Hrubá hmotnost	11,50 kg
EAN	18710103806315
Počet spotřebitelských balení	2

\* Nezávislé laboratorní testování v porovnání s modelem Philips Avance HR2195

\* Test byl proveden nezávislou agenturou pro spotřebitelský průzkum na vzorku 100 spotřebitelů při 4týdenním domácím použití v Německu a Koreji.



Změna údajů vyhrazena  
2018, Leden 11

Version: 10.2.1  
EAN: 08710103806318

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com](http://www.philips.com)