

# PHILIPS

Stolní mixér s  
lahvemi

Avance Collection

1 400 W

ProBlend 6 3D

2l skleněná nádoba

2 lahve



HR3655/00



## O 50 % jemnější mixování\*

Jemnější mixování uvolní miliony živin

Technologie ProBlend 6 3D, výkon 1400 W a rychlost až 35 000 ot/m umožňují přípravu jemnějších smoothie a směsí s ideální chutí a texturou. Prokazatelně motivuje uživatele k vyšší konzumaci ovoce a zeleniny.

### Uvolní miliony živin

- Výkonný 1400W motor pro jemnější mixování
- Pokročilá technologie mixování ProBlend 6 3D
- Až 35 000 ot/min

### Hladké mixování pro snadná domácí smoothie

- Skleněná nádoba
- 2 prakticky nerozbitné tritanové lahve
- Manuální režim s proměnlivými rychlostmi
- Program předvolby smoothie

### Snadné použití

- Nádoba mixéru omyvatelná v myčce
- Odnímatelné nože pro snadné oplachování

### Zaručená kvalita

- 2letá celosvětová záruka



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Přednosti

## Vyšší výkon pro jemnější směsi



Jemné mixování ovoce a zeleniny pomocí 1400W motoru.

## Získejte více živin



Vyvinuli jsme technologii ProBlend 6 3D, která zajišťuje důkladné rozmixování všech složek smoothie – živiny v ovoci, zelenině a ořechách se uvolní z buněčné struktury a tělo je může snadno vstřebat.

## Až 35 000 ot./min



35 000 ot./min zajišťuje špičkové mixování a ještě zdravější smoothie

## Velká kapacita nádoby mixéru

Každý má rád dobré smoothie! Naše 2litrová skleněná nádoba má pracovní kapacitu 1,8 litru, takže můžete připravit smoothie pro celou rodinu.

## 2 tritanové lahve

Připravte smoothie přímo v tritanové lahvi a vezměte si je s sebou. Mixér se dodává se dvěma odolnými 600ml tritanovými lahvemi, ve kterých je možné smoothie přímo připravovat a které se snadno vejdou do batohu nebo tašky.

## Zvolte si rychlost mixování



Jemné mixování se hodí na měkké ovoce, vyšší výkon na tvrdší ovoce a zeleninu. Můžete si z proměnlivých rychlostí manuálně zvolit, co vám vyhovuje.

## Program předvolby smoothie



Díky programu předvolby smoothie je snadné si připravit domácí smoothie.

## Možnost mytí v myčce a snadné čištění



Veškeré odnímatelné díly mixéru Philips s výjimkou snadno opláchnutelné nožové jednotky je možné mýt v myčce. Základnu lze v případě potřeby otřít.

## Odnímatelné nože mixéru



Pokud chcete očistit nože mixéru, jednoduše je vyjměte z nádoby mixéru a opláchněte. V zájmu zachování ostří je však není možné umývat v myčce.

## Naše záruka kvality



Na mixéry se vztahuje 2letá celosvětová záruka, se kterou máte jistotu stabilní kvality a provozuschopnosti.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

# Specifikace

## Příslušenství

Včetně: Nádoba, 2 lahve

## Země původu

Vyrobeno v: Číně

## Obecné specifikace

**Vlastnosti výrobku:** Automatické vypnutí, Úložný prostor pro kabel, Vhodné do myčky, Integrovaný úložný prostor pro kabel, Displej LED, Pulzní, Variabilní rychlost, Kontrolka zapnutí přístroje

## Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

## Technické údaje

Kapacita nádoby: 2 L

Spotřeba: 1 400 W

Ot./min – mixér (max): 35 000 Ot./min

Napětí: 200–230 V

## Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

190 × 176 × 425 mm

## Povrchová úprava

Materiál nádoby: Sklo

Materiál hlavního těla: Kov

