

# PHILIPS

Standmixer, 1.400W,  
35.000 U/Min

Avance

1.400 W

ProBlend 6 3D

Glasbehälter (1,8 l)

2 Trinkflaschen



HR3655/00



## 50 % feineres Mixen\*

Motiviert 80 % der Verbraucher, mehr Obst und Gemüse zu essen\*

Mit der ProBlend 6 3D-Technologie, 1.400 Watt Leistung und einer Geschwindigkeit von bis zu 35.000 U/Min. genießen Sie feiner pürierte Smoothies mit optimalem Geschmack und perfekter Textur. Motiviert Verbraucher nachweislich, mehr Obst und Gemüse zu essen.

### Setzt Millionen Nährstoffe frei

- Leistungsstarker 1.400-W-Motor für sämigere Ergebnisse
- Fortschrittliche ProBlend 6 3D-Mixtechnologie
- Bis zu 35.000 Umdrehungen pro Minute

### Selbstgemachte Smoothies ganz einfach durch gleichmäßiges Mixen

- Glasbecher
- 2 praktisch unzerbrechliche Tritan-Trinkflaschen
- Manueller Modus mit variabler Geschwindigkeit
- Voreingestelltes Programm für Smoothies

### Benutzerfreundlichkeit

- Spülmaschinenfester Mixbehälter
- Abnehmbare Messer für einfaches Abwaschen

### Qualität garantiert

- 2 Jahre weltweite Garantie



asimpleswitch.com

# Besonderheiten

## Mehr Leistung für sämigerere Ergebnisse



Feineres Mixen von Obst und Gemüse dank unseres 1.400-W-Motors.

## Setzt mehr Nährstoffe frei



Wir haben unsere ProBlend 6 3D-Technologie dafür entwickelt, dass alle Zutaten in Ihrem Smoothie fein püriert werden. So werden die Nährstoffe in Obst, Gemüse und Nüssen aus der Zellstruktur freigesetzt und können von Ihrem Körper leicht aufgenommen werden.

## Bis zu 35.000 Umdrehungen pro Minute



35.000 Umdrehungen pro Minute für ausgezeichnetes Mixen und noch gesündere Smoothies

## Großer Mixbehälter

Jeder liebt gute Smoothies! Unser 2-Liter-Glasbehälter verfügt über ein Betriebs Fassungsvermögen von 1,8 Litern, damit Sie Smoothies für die ganze Familie zubereiten können.

## 2 Tritan-Trinkflaschen

Bereiten Sie Ihren Smoothie direkt in der Trinkflasche zu, und nehmen Sie ihn mit! Unser Mixer verfügt über 2 robuste Tritan-Trinkflaschen mit 600 ml Kapazität, sodass Sie Smoothies direkt in der Flasche zubereiten können, die leicht in Ihre Tasche oder Ihren Rucksack passt.

## Wählen Sie Ihre Mixgeschwindigkeit



Vom sanften Mixen für weiches Obst bis hin zu einem leistungsstarken Stoß für härteres Obst und Gemüse – mit unseren variablen, manuell einstellbaren Geschwindigkeitsoptionen liegt die Entscheidung ganz bei Ihnen.

## Voreingestelltes Programm für Smoothies



Durch das voreingestellte Programm sind selbstgemachte Smoothies ein Klacks.

## Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen



Alle abnehmbaren Teile Ihres Philips Mixers sind spülmaschinenfest mit Ausnahme der Messereinheit, die ganz einfach abgewaschen werden kann. Die Basisstation kann bei Bedarf abgewischt werden.

## Abnehmbare Messereinheit



Nehmen Sie die Messereinheit zum Reinigen einfach aus dem Mixbehälter und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab. Die Messer können allerdings nicht in der Spülmaschine gereinigt werden, da sie sonst an Schärfe verlieren.

## Unser Qualitätsversprechen



Profitieren Sie von 2 Jahren weltweiter Garantie auf unsere Mixer – das ist unsere Garantie für dauerhafte Qualität und Betrieb.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Zubehör

**Inklusive:** Behälter, 2 Trinkflaschen

## Ursprungsland

Hergestellt in: China

## Allgemeine Spezifikationen

**Produktmerkmale:** Automatische Abschaltung, Kabelaufwicklung, Spülmaschinenfest, Integrierte Kabelaufwicklung, LED-Display, Puls, Variable Geschwindigkeit, Betriebsanzeige

## Service

**2 Jahre weltweite Garantie**

## Technische Daten

**Fassungsvermögen des Behälters:** 1,8 l  
**Leistung:** 1.400 W  
**U/Min Mixer (max.):** 35.000 U/Min  
**Spannung:** 200 bis 230 V

## Gewicht und Abmessungen

**Produktabmessungen (L x B x H):**  
190 x 176 x 425 mm

## Ausführung

**Material Behälter:** Glas  
**Gehäusematerial:** Metall

