



Philips Avance Collection høyhastighetsblender

Kraftig høyhastighetsmotor på
1400W

35 000 omdreininger per minutt
2,2 l glasskanne
2 mini-blender beger



HR3655/00

Høyhastighetsblender i stilrent design

Silkeglatte smoothies - med 2 mini-blender beger i tritan

Philips' serie av høyhastighetsblendere tilhører den nye generasjonen blendere. Med en ytelse på 35 000 omdreininger per minutt, mestrer denne Avance Collection-blenderen også svært harde ingredienser. Den kan lage kremede smoothies, mandelmelk eller for eksempel nøttesmør. Denne høyhastighetsblenderen leveres med to praktiske mini-blender beger. Du kan mikse en smoothie direkte i begeret. Deretter bare snur du den, setter på lokket og tar den med!

Frigjør millioner av næringsstoffer

- Kraftig motor på 1400 W som gir jevnere miksing
- Avansert ProBlend 6 3D-mikseteknologi
- Opptil 35 000 o/min

Jevn miksing gjør det enkelt å lage hjemmelagede smoothies

- Glasskanne
- To så godt som uknuselige drikkekanner i tritan
- Manuell modus med variable hastigheter
- Forhåndsinnstilte programmer for smoothies samt for å knuse is

Enkel i bruk

- Mikserkanne som kan vaskes i oppvaskmaskin
- Knivbladene er avtakbare og enkle å rengjøre

høyhastighetsblender

Kraftig høyhastighetsmotor på 1400W 35 000 omdreininger per minutt, 2,2 l glasskanne, 2 mini-blender beger

Høydepunkter

Mer kraft for jevnere miksing



Finere miksing av frukt og grønnsaker, takket være motoren på 1400 W.

Frigjør flere næringsstoffer



Vi utviklet vår ProBlend 6 3D-teknologi for å sikre at alle ingrediensene i smoothien blir godt mikset, slik at næringsstoffene i frukt, grønnsaker og nøtter frigjøres fra cellestrukturen og tas enkelt opp i kroppen.

Opptil 35 000 o/min



35 000 o/min gir utmerket miksing og enda sunnere smoothies

Mikserkanne med stor kapasitet

Ingen takker nei til en god smoothie! Glasskannen vår på 2 l har en arbeidsmengde

på 1,8 l, så du kan lage smoothies til hele familien.

To drikkekanner i tritan

Lag smoothien direkte i drikkekannen, og ta den med deg! Vår hurtigmikser leveres med to robuste drikkekanner på 600 ml i tritan, slik at du kan lage smoothies rett i drikkekannen som enkelt passer i vesken eller ryggsekken.

Velg miksehastighet



Fra forsiktig miksing av myk frukt til et kraftstøt for hardere frukter og grønnsaker. Det velger du selv med våre variable manuelle hastighetsvalg.

Forhåndsinnstilte smoothieprogrammer



Lag silkeglatte smoothies med et praktisk, forhåndsinnstilt program for smoothies. Det kreves en annen hastighet, motorstyrke og tidsinnstilling for å knuse is enn for å lage en saus eller en kremet smoothie. Philips høyhastighetsblenderen leveres med forhåndsinnstilte programmer slik at det blir lettere å oppnå et perfekt resultat.

HR3655/00

Kan vaskes i oppvaskmaskin, enkel å rengjøre



Alle de avtakbare delene til hurtigmikseren fra Philips kan vaskes i oppvaskmaskin, bortsett fra knivenheten som skylles enkelt ren. Sökkelen kan tørkes ren hvis det er nødvendig.

Avtakbar hurtigmikserkniv



For å rengjøre hurtigmikserkniven tar du den enkelt ut av mikserkannen og skyller den. Knivbladene må derimot ikke vaskes i oppvaskmaskinen, da de kan bli sløve.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

høyhastighetsblender

Kraftig høyhastighetsmotor på 1400W 35 000 omdreininger per minutt, 2,2 l glasskanne, 2 mini-blender beger

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Inkludert: Kanne, To drikkekanner

Opprinnelsesland

- Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

- Produktfunksjoner: Automatisk avslåing, Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i oppvaskmaskin, Integreert ledningsoppbevaring, LED-display, Puls, Variabel hastighet, På-lampe

Service

- To års verdensomspennende garanti

Tekniske spesifikasjoner

- Kanne, kapasitet: 1,8 L
- Drift: 1400 W
- RPM-hurtigmikser (maks.): 35 000 rpm
- Spenning: 200–230 V

Mål og vekt

- Mål, produkt (L x B x H): 190 x 176 x 425 millimeter

Overflate

- Materiale, kanne: Glass
- Materiale i hoveddelen: Metall

HR3655/00



Utgivelsesdato
2018-12-07

Versjon: 13.0.1

EAN: 08 71010 38031 40

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Uavhengig laboratorietest sammenlignet med Philips Avance HR2195

* Test utført av et uavhengig forbrukeranalysebyrå på 100 forbrukere basert på en fire ukers hjemmetest i Tyskland og Korea