

PHILIPS

Mixer

Avance Collection

1 400 W

ProBlend 3D

2,2 l tritanbehållare

2 extra muggar på 0,6 l

HR3662/00



50 % finare mixning*

Inspirerar 80 % av användarna att konsumera mer frukt och grönsaker*

Med ProBlend 6 3D-teknik, 1 400 watt och hastigheter på upp till 35 000 varv/min kan du avnjuta lenare smoothies och mixningar med precis rätt smak och konsistens. Bevisat effektiv för att motivera användarna att öka intaget av frukt och grönsaker i kosten.

Lättanvänt

- Mixerbehållaren kan maskindiskas
- Löstagbara blad som är lätta att rengöra

Kvalitetsgaranti

- 2 års global garanti

Jämn mixning ger enkelt hemgjorda smoothies

- Manuellt läge med variabel hastighet
- Praktiskt taget okrossbar behållare med stor kapacitet i tritanpolyester
- Förinställt program för smoothies

Frigör miljontals näringsämnen

- Kraftfull 1 400 W-motor för finare mixningar
- Avancerad ProBlend 6 3D-mixningsteknik
- Upp till 35 000 varv/min

Funktioner

Mer kraft för ett slätare resultat



Mer finmixade frukter och grönsaker, tack vare vår 1 400 W-motor.

Frigör mer näringsämnen



Vi har utvecklat våra ProBlend 6 3D-teknik för att säkerställa att alla ingredienser i din smoothie blir fint mixade - så att näringsämnena i frukt, grönsaker och nötter frigörs från sin cellstrukturen och enkelt kan absorberas av kroppen.

Upp till 35 000 varv/min



35 000 varv/min för en utmärkt mixning och ännu nyttigare smoothies

Mixerbehållare med hög kapacitet



Alla älskar en riktigt bra smoothie! Vår 2,2-litersbehållare i tritanopolyester har en arbetskapacitet på två liter för smoothies till hela familjen.

Välj din mixningshastighet



Från varsam mixning för mjuka frukter – till rejäl kraft för hårdare frukter och grönsaker. Valet är upp till dig tack vare vår manuella hastighetskontroll.

Förinställt program för smoothies



Gör enkelt hemlagade smoothies med förinställt program för smoothies.

Diskmaskinssäker, lätt att rengöra



Alla löstagbara delar av Philips-mixern kan diskas i diskmaskin - bortsett från knivenheten, som enkelt kan sköljas ren. Basenheten kan torkas ren om det behövs.

Löstagbara mixerblad



Rengör mixerns blad genom att lossa dem helt från mixerbehållaren och skölja dem. Bladen kan inte diskas i diskmaskin, eftersom de förlorar sin skärpa.

Vårt löfte om kvalitet



Våra mixrar ger dig 2 års global garanti - vår garanti för lång hållbarhet och funktion.

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Två drickmuggar

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Automatisk avstängning, Sladdförvaring, Tål att maskindiskas, Inbyggd sladdförvaring, LED-skärm, Puls, Justerbar hastighet, Strömlampa

Service

2 års världsomfattande garanti

Tekniska specifikationer

Kapacitet, behållare: 2,2 L

Drickmugg med kapacitet på: 0,6 L

Effekt: 1 400 W

Varv/min mixer (max): 35 000 Varv/min

Spänning: 200-230 V

Legering

Behållare, material: Tritan

Material i huvudenhet: Metall

