

# PHILIPS

Philips Daily  
Collection-mikser


Daily Collection

300 W

Fem hastigheter og turbo

Båndvisper og eltekroker

Lett



HR3705/00



## Få luftige kaker og jevne rører på en enkel måte Lett og raskere med kjegleformede visper

Vår nye Daily-mikser gjør baking enklere med raske, deilige resultater hver gang. Lag kakeblandinger og rører opptil 20 % raskere\*. Lett og ergonomisk design gjør det enkelt og behagelig å mikse.

### Kraftfull og rask miksing

- Kjegleformede visper jobber opptil 20 % raskere\*
- Kraftig motor på 300 W
- 5 Hastigheter + turbo takler enhver oppgave på kjøkkenet
- To par visper pluss eltekroker

### Komfortabelt, ergonomisk design

- Lett og utformet for komfort
- Sklisikkert grep for enkel håndtering
- Tilbehøret er enkelt å feste med et klikk
- XL-kontroller for enkelt innstillingsbytte

### Rask rengjøring og oppbevaring

- Ledningsklemme for ryddig oppbevaring
- Stor utløserknapp løsner vispene med ett trykk
- Jevne overflater for enkel rengjøring
- Tilbehør i rustfritt stål for oppvaskmaskin



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Høydepunkter

## Kjegleformede visper

Kjegleformede visper jobber opptil 20 % raskere\*, dekker et større område på mindre tid og jobber luft inn i røren for en jevn og myk konsistens.

## Kraftig motor på 300 W

Kraftig motor på 300 W

## Fem hastigheter + turbo



Et utvalg av 5 ulike hastigheter lar deg velge akkurat riktig innstillingen for hver oppgave.


## Enkel montering

Visper og eltekroker festes enkelt med et klikk, slik at du vet du har gjort det riktig.

## Lett

Lett, ergonomisk design gjør miksing komfortabelt og enkelt.

## Sklisikkert grep



Sklisikkert grep for enkel håndtering

## Tilbehør som er enkelt å feste

Tilbehøret er enkelt å feste med et klikk

## XL-kontroller for enkelt bytte

XL-kontroller for enkelt innstillingsbytte

## Ledningsklemme



Ledningen vikles rundt og festes på plass med en klemme for ryddig oppbevaring.

## Stor utløserknapp



Løsne vispene eller eltekrokene med ett trykk på den store utløserknappen.

## Enkel rengjøring



Jevne overflater og tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin sørger for rask og enkel rengjøring.

## Tilbehør i rustfritt stål

Mikseren leveres med to par vispene av rustfritt stål av høy kvalitet som kan vaskes i oppvaskmaskin.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

Inkludert: Eltekroker, Båndvisper

## Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1,2 m

Spenning: 220–240 V

## Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

212X106X196 millimeter

Mål, produkt (L x B x H):

186X84X154 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 1,148 kg

Vekt, produkt: 0,852 kg

## Utforming

Farge: Hvit



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

