

PHILIPS

Plaktuvas

Viva Collection

450 W

5 greičiai ir turbofunkcija

Kašmyro pilka



HR3740/00



Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams

Iki 25 % greitesnis*, su galingu 450 W varikliu

„Philips“ plaktuvas padeda maišyti skanius ir purius pyragus bei duoną visai šeimai. Dėl kūginio maišymo oru plakimas trunka trumpiau, o pyrago tešla tampa tolygesnė. Su jo galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.

Galingas plakimas ir maišymas

- Kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą
- 450 W variklio galia net kiečiausiai tešlai
- 5 greičio nustatymai geresniam valdymui
- Turbo funkcija

Veiksmingas maišymas

- Lengvai surenkami plaktuvėliai
- Plaktuvėlio išstūmimo mygtukas
- Aptaki apačia greitam valymui

Greita ir paprasta laikyti

- Laidai bus švarūs naudojant laido laikiklį

Ypatybės

Kūgio formos plaktuvėlis



Unikalus kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą, todėl tekstūra tampa puri, o pyrago tešla – tolygi

450 W variklis




Su galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.

5 greičio nustatymai



Turėdami didelį greičių pasirinkimą geriausiai kontroliuosite maišymą.

Turbo funkcija



Turbofunkcija suteikia papildomos galios, kai tik jos reikia.

Lengvai surenkami plaktuvėliai



Vienas plaktuvėlių galas yra kitokio modelio, kad intuityviai greitai sumontuotumėte.

Lengvo išstūmimo mygtukas



Vienu paprastu prisilietimu atlaisvinsite plaktuvėlius arba tešlos kablius.

Aptaki apačia

Aptaki apačia greitam valymui

Laido laikiklis

Laidai bus švarūs naudojant laido laikiklį

Specifikacijos

Priedai

įtraukta: Dvigubas plaktuvėlis, Minkyti skirtas įrankis

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 5 + turbo
Produkto savybės: Laido laikymas, Įjungimo / išjungimo jungiklis, Turbo funkcija

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m
Dažnis: 50/60 Hz
Maitinimas: 450 W

Konstrukcija

Spalva: Balta
Valdymo skydelio spalva: Kašmyro pilka

Apdaila

Priedų medžiaga: Nerūdijantis plienas
Pagrindinio korpuso medžiaga: ABS plastikas

