

# PHILIPS

## Plaktuvas

### Viva Collection

450 W

5 greičiai ir turbofunkcija  
savaiame besisukantis 3 l dubuo  
Kašmyro pilka



HR3745/00



## Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams

Iki 25 % greitesnis\*, su galingu 450 W varikliu

„Philips“ plaktuvas padeda maišyti skanius ir purius pyragus bei duoną visai šeimai. Dėl kūginio maišymo oru plakimas trunka trumpiau, o pyrago tešla tampa tolygesnė. Su jo galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.

### Galingas plakimas ir maišymas

- Kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą
- 450 W variklio galia net kiečiausiai tešlai
- Paprastai maišoma orinė tešla

### Veiksmingas maišymas

- Automatiškai besisukantis 3,0 l dubuo kruopščiam plakimui
- Plaktuvėlio išstūmimo mygtukas
- Prilimpanti kojėlė stabiliam plakimui

### Greita ir paprasta laikyti

- Laidai bus švarūs naudojant laido laikiklį

# Ypatybės

## Kūgio formos plaktuvėlis



Unikalus kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą, todėl tekstūra tampa puri, o pyrago tešla – tolygi

## 450 W variklis



Su galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.

## Paprastas maišymas



Dubuo idealiai tinka kūgio formos plaktuvėliams, kad išplaktumėte geriausiai.

## Automatiškai besisukantis dubuo



Automatiškai besisukantis dubuo skirtas geresniam ir kruopštesniam plakimui.

## Lengvo išstūmimo mygtukas



Vienu paprastu prisilietimu atlaisvinsite plaktuvėlius arba tešlos kablius.

## Prilimpanti kojėlė stabiliam plakimui



Prilimpanti kojėlė išlaiko plakimo dubenį stabilų ir pritvirtintą prie paviršiaus.

## Laido laikiklis

Laidai bus švarūs naudojant laido laikiklį

# Specifikacijos

## Priedai

Įtraukta: Dvigubas plaktuvėlis, Minkyti skirtas įrankis

## Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

## Bendrosios specifikacijos

Greičio nustatymų skaičius: 5 + turbo

Produkto savybės: Laido laikymas, Įjungimo / išjungimo jungiklis, Turbo funkcija

## Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

## Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

## Techniniai duomenys

Dubens talpa: 3 l

Maitinimo laido ilgis: 1,2 m

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 450 W

## Konstrukcija

Spalva: Balta

Valdymo skydelio spalva: Kašmyro pilka

## Apdaila

Priedų medžiaga: Nerūdijantis plienas

Pagrindinio korpuso medžiaga: ABS plastikas

