

PHILIPS

Mixer

Viva Collection

450 W

5 hastigheter + turbo

Automatiskt roterande skål, 3 l

Kaschmirgrå



HR3745/00



Stark, effektiv mixning ger jämna kakor

Upp till 25 % snabbare* med kraftfull 450 W motor

Med Philips-mixern kan du skapa utsökta mjuka kakor och bröd till din familj. Konisk mixning ger kortare visptid och mjukare kaksmet. Den kraftfulla 450 W motorn gör degen till en lätt match.

Kraftfull vispning och blandning

- Konformad visp för maximal inarbetning av luft
- 450 W motoreffekt även för de tuffaste degarna
- Smidiga kombinationer för luftig smet

Effektiv blandning

- Automatiskt roterande skål, 3,0 l, för ordentlig blandning
- Utmatningsknapp på vispen
- Sugfötter för stabil blandning

Snabb och enkel förvaring

- Det är enkelt att hålla ordning på sladdarna med sladdklämman

Funktioner

Konformad visp



Den unika konformade vispen ger maximal inarbetning av luft som bidrar till fluffig struktur och slät kaksmet

450 W motor



Den kraftfulla 450 W-motorn gör även de tuffaste degarna till en lätt match.

Smidiga kombinationer



Skålen har utformats för att smidigt passa med de konformade visparna för bästa blandningsresultat.

Automatiskt roterande skål



Den automatiskt roterande skålen roterar för bättre och mer noggrann blandning.

Utmatningsknapp



Med en knapptryckning kan du frigöra visparna eller degkrokarna.

Sugfötter för stabil blandning



Sugfötterna håller mixern med ställ och skål stabil och stadig mot ytan.

Sladdklämma

Det är enkelt att hålla ordning på sladdarna med sladdklämman

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Dubbel ballongvisp, Knådningsverktyg

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Antal hastighetsinställningar: 5 + turbo
Produktfunktioner: Sladdförvaring, På/av-knapp, Turbofunktion

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material
Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Kapacitet: 3 L
Sladdlängd: 1,2 m
Frekvens: 50/60 Hz
Effekt: 450 W

Design

Färg: Vit
Färg på kontrollpanelen: Kaschmirgrå

Legering

Material, tillbehör: Rostfritt stål
Material i huvudenhet: ABS-plast

