



Philips
Високоскоростен
вакуумен блендер

Avance
Вакуумна технология
1400 W
35000 RPM



HR3752/00

Запазва смутитата по-свежи през целия ден*

Преоткрийте блендирането – с вакуум

Вакуумното блендиране не позволява окисление по време на блендиране, което води до по-свежа и по-вкусна напитка, пълна с витамини. Високоскоростно блендиране с мощност от 1400 W, 35 000 об/мин и 3D технология ProBlend 6 отключват милиони хранителни вещества.

Гладко блендиране с вакуум

- Вакуумна технология
- Предварително зададена програма за блендиране с вакуум и за смутита
- Здрава кана Tritan
- Ръчен режим с различна скорост

Извлича милиони хранителни вещества

- Мощен 1400 W мотор за по-гладко блендиране
- Усъвършенствана технология за блендиране ProBlend 6 3D
- До 35 000 об/мин

Лесна употреба

- Подходяща за съдомиялна машина кана на блендера
- Разглобяеми ножчета за лесно почистване
- Едно натискане за предварително зададени програми

Гарантирано качество

- 2 години международна гаранция

Акценти

Вакуумна технология

Вакуумната технология засмуква кислорода от каната преди blendиране. Резултатите се виждат в крайния резултат: по-малко мехурчета, по-малко пяна, по-малко отделяне на сок. Смутито остава свежо за по-дълго време.

Настройка на програмата



Избирайте измежду 3 програми: смути с вакуум, пулсиране, разбиване на лед. Пригответе всяко смути, което пожелаете.

Здрава кана Tritan



Каната Tritan е изработена от кополиестер и е по-лека от стъклена кана. Тя не мирише и не остава петна. Идеалната среда за любимото ви смути.

Изберете скоростта на blendиране



От нежно blendиране за меки плодове до мощен тласък за по-твърди плодове и зеленчуци. Това зависи от вас с нашите променливи ръчни опции за скорост.

Допълнителна мощност за по-гладко blendиране



По-фино blendиране на плодове и зеленчуци благодарение на нашия мотор с мощност 1400 W.

Отключва повече хранителни вещества



Разработихме нашата технология ProBlend 6 3D, за да гарантираме, че всички съставки

на вашето смути са фино blendирани – така че хранителните вещества в плодовете, зеленчуците и ядките са отключени от клетъчната структура и лесно се абсорбират от тялото ви.

До 35 000 об/мин



До 35 000 об/мин за отлично blendиране и дори още по-здравословни смутита



Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят разходите, консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни екологичносьобразни подобрения в една или няколко от "Зелените цели" на Philips – енергийна ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло, рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия живот на продукта.

Спецификации

Акcesoари

- Приложено: Кана, Мерителна чаша, Книжка с рецепти, Нож за трошене на лед

Страна на произход

- Произведено в: Китай

Общи спецификации

- Брой настройки за скоростта: Променлива
- Предварително зададени програми: 4
- Функции на продукта: Автоматично изключване, Прибиране на кабела, Възможно почистване в съдомиялна машина, Неплъзгащи се крачета, Ключ за вкл./изкл., Импулсно, Променлива скорост, Подвижен капак
- Бутон за смутита с вакуум: да
- Ключова функция: ProBlend 6 3D

Сервиз

- 2 години международна гаранция

Устойчивост

- Опаковка: > 90% рециклирани материали
- Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Технически данни

- Вместимост на каната: 2,2 л
- Работна вместимост на каната: 1,8 л
- Захранване: 1400 W
- Об/мин – пасатор (макс.): 35 000 об/мин
- Дължина на кабела: 1 м

Дизайн

- Цвят: Метална

Дизайн

- Материал – нож: Неръждаема стомана
- Материал – кана: Tritan
- Материал на основното тяло: SS



Дата на издаване
2018-10-13

Версия: 3.0.1

EAN: 08 71010 38550 71

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* В сравнение с блендиране без използване на функцията вакуум при Philips HR3752: тестът е проведен в независима лаборатория през ноември/декември 2017 г.