

# PHILIPS

Високоскоростен  
вакуумен блендер

Avance

Вакуумна технология

1400 W

35000 RPM



HR3752/00



## Запазва смутитата по-свежи през целия ден\*

### Преоткрийте блендирането – с вакуум

Вакуумното блендиране не позволява окисление по време на блендиране, което води до по-свежа и по-вкусна напитка, пълна с витамини. Високоскоростно блендиране с мощност от 1400 W, 35 000 об/мин и 3D технология ProBlend 6 отключват милиони хранителни вещества.

#### Гладко блендиране с вакуум

- Вакуумна технология
- Предварително зададена програма за блендиране с вакуум и за смутита
- Здрава кана Tritan
- Ръчен режим с различна скорост

#### Извлича милиони хранителни вещества

- Мощен 1400 W мотор за по-гладко блендиране
- Усъвършенствана технология за блендиране ProBlend 6 3D
- До 35 000 об/мин

#### Лесна употреба

- Подходяща за съдомиялна машина кана на блендера
- Разглобяеми ножчета за лесно почистване
- Едно натискане за предварително зададени програми

#### Гарантирано качество

- 2 години международна гаранция



asimpleswitch.com

## Акценти

### Вакумна технология

Вакумната технология засмуква кислорода от каната преди blendиране. Резултатите се виждат в крайния резултат: по-малко мехурчета, по-малко пяна, по-малко отделяне на сок. Смутито остава свежо за по-дълго време.

### Настройка на програма



Избирайте измежду 3 програми: смути с вакуум, пулсиране, разбиване на лед. Пригответе всяко смути, което пожелаете.

### Здрава кана Tritan



Каната Tritan е изработена от кополиестер и е по-лека от стъклена кана. Тя не мирише и не остава петна. Идеалната среда за любимото ви смути.

### Изберете скоростта на blendиране




От нежно blendиране за меки плодове до мощен тласък за по-твърди плодове и зеленчуци. Това зависи от вас с нашите променливи ръчни опции за скорост.

### Допълнителна мощност за по-гладко blendиране



По-fino blendиране на плодове и зеленчуци благодарение на нашия мотор с мощност 1400 W.

### Отключва повече хранителни вещества




Разработихме нашата технология ProBlend 6 3D, за да гарантираме, че всички съставки на вашето смути са fino blendирани – така че хранителните вещества в плодовете, зеленчуците и ядките са отключени от клетъчната структура и лесно се абсорбират от тялото ви.

### До 35 000 об/мин



До 35 000 об/мин за отлично blendиране и дори още по-здравословни смутита

### Подходящо за съдомиялна машина, лесно за почистване



Всички разглобяеми части на вашия блендер Philips са подходящи за миене в съдомиялна машина – с изключение на режещия блок, който може лесно да се изплакна с вода. Основата може да се почисти с кърпа, ако е необходимо.

### Разглобяеми ножчета на блендера



За да почистите ножчетата на блендера, просто ги отделете от каната на блендера и ги изплакнете. Въпреки това, ножчетата не могат да се почистят в съдомиялната машина, за да се запази тяхната острота.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят разходите, консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни екологичнообразни подобрения в една или няколко от "Зелените цели" на Philips – енергийна ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло, рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия живот на продукта.

# Спецификации

## Акcesoари

**Приложено:** Кана, Мерителна чаша, Книжка с рецепти, Нож за трошене на лед

## Страна на произход

**Произведено в:** Китай

## Общи спецификации

**Брой настройки за скоростта:** Променлива

**Предварително зададени програми:** 4

**Функции на продукта:** Автоматично изключване, Прибиране на кабела, Възможно почистване в съдомиялна машина, Неплъзгащи се крачета, Ключ за вкл./изкл., Импулсно, Променлива скорост, Подвижен капак

## Бутон за смутита с вакуум:

да

**Ключова функция:** ProBlend 6 3D

## Сервиз

**2 години международна гаранция**

## Устойчивост

**Опаковка:** > 90% рециклирани материали

**Ръковод. за потребителя:** 100% рециклирана хартия

## Технически данни

**Вместимост на каната:** 2,2 л

**Работна вместимост на каната:** 1,8 л

**Захранване:** 1400 W

**Об/мин – пасатор (макс.):** 35 000 об/мин

**Дължина на кабела:** 1 м

## Дизайн

**Цвят:** Метална

## Дизайн

**Материал – нож:** Неръждаема стомана

**Материал – кана:** Tritan

**Материал на основното тяло:** SS

