



Philips
Højhastighedsblender med
vakuumfunktion

Vakuumfunktion

Kraftfuld højhastighedsmotor på
1400 W
35.000 omdrejninger pr. minut
Blend endnu finere med ProBlend
3D



HR3752/00

Holder din smoothie frisk hele dagen*

Blend på en ny måde – med vakuum

Philips højhastighedsblender med vakuumfunktion suger luften ud af beholderen før du blander, og forhindrer iltning, så drikken bevarer sin smag og friskhed længere. Du slipper for drikke, som skiller og som hurtigt bliver brune. Højhastighedsblenderen med 35.000 omdr/min, en kraftfuld motor og ProBlend 6 3D-blendeteknikken gør, at der frigøres flere næringsstoffer, mens vakuumfunktionen gør, at du kan nyde en frisk drik hele dagen. Byd smagsrige smoothies fulde af vitaminer velkommen i din hverdag."

Jævn blanding under vakuum

- Vakuumfunktionen, der holder din smoothie frisk hele dagen*
- Tre forudindstillede programmer: vakuum, puls og isknusning
- Holdbar tritanbeholder
- Vælg blenderhastighed til både bløde og hårde ingredienser

Frigiver millioner af næringsstoffer

- Kraftfuld 1.400 watt motor, der blander endnu finere
- ProBlend 6 3D-blendeteknikken frigør flere næringsstoffer
- Op til 35.000 omdr./min.

Brugervenlig

- Blenderbeholderen tåler maskinopvask
- Aftageligt blenderblad, som er nemme at rengøre

Højhastighedsblender med vakuumfunktion

Vakuumfunktion Kraftfuld højhastighedsmotor på 1400 W, 35.000 omdrejninger pr. minut, Blend endnu finere med ProBlend 3D

Vigtigste nyheder

Vakuumfunktionen, der holder din smoothie frisk hele dagen*

StayFresh-vakuumfunktionen suger alt ilten ud af beholderen før du blander, hvilket forhindrer iltning. Det gør, at drikken bevarer sin farve og friskhed meget længere, og at flere vitaminer bevares. Du slipper for skum og bobler, og at drikken skiller. På den måde kan du nyde en lækker drik med en blød konsistens.

Tre forudindstillede programmer: vakuum, pulsering og isknusning



Philips højhastighedsblender har tre forudindstillede programmer: vakuum, pulsering og isknusning. Med et klik vælger du nemt mellem at knuse is eller at blende med vakuum, som bevarer drikkens friskhed hele dagen. Vælg pulseringsfunktionen for at blande ingredienserne endnu en gang for et jævner og finere resultat.

Holdbar tritanbeholder



2-liter kanden er fremstillet i detuforgængelige materiale tritan, der ligner og føles som glas, men som næsten er umuligt at slå i stykker, og som vejer meget mindre. Det er pletfast og lugter ikke - perfekt til smoothies.

Vælg blenderhastighed til både bløde og hårde ingredienser



Med den manuelle hastighedskontrol kan du tilpasse blende-hastigheden til ingredienserne. Vælg en langsommere hastighed til bløde frugter og en hurtigere til hårdere frugter og grøntsager samt is.

Kraftfuld 1.400 watt motor, der blander endnu finere



Mere fintblendede frugter og grøntsager takket være den 1.400 watt stærke motor.

ProBlend 6 3D-blendeteknikken frigør flere næringsstoffer



Vi har udviklet vores ProBlend 6 3D-teknik for at sikre, at alle ingredienser i din smoothie bliver blendet fint, så næringsstofferne i frugt,

HR3752/00

grøntsager og nødder frigøres fra deres cellestruktur og nemt kan optages af kroppen.

Op til 35.000 omdr/min



35.000 omdrejninger pr. minut gør, at du kan blende endnu finere og sundere smoothies

Blenderbeholderen tåler maskinopvask



Alle aftagelige dele på din Philips-blender tåler opvaskemaskine – med undtagelse af knivenheden, som nemt kan skylles ren. Basen kan tørres ren, hvis der er behov for det.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Højhastighedsblender med vakuumfunktion

Vakuumfunktion Kraftfuld højhastighedsmotor på 1400 W, 35.000 omdrejninger pr. minut, Blend endnu finere med ProBlend 3D

Specifikationer

Tilbehør

- Inklusive: Skål, Målebæger, Opskriftshæfte, Kniv til knusning af is

Oprindelsesland

- Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

- Antal hastighedsindstillinger: Variabel
- Præfiksprogrammer: 4
- Produktfunktioner: Auto-sluk, Ledningsopbevaring, Kan gå i opvaskemaskinen, Skridsikre "fødder", On/off-knap (tænd/sluk), Pulse, Variabel hastighed, Aftageligt låg
- Knap til vakuumsmoothies
- Vigtigste funktion: ProBlend 6 3D

Service

- 2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

- Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
- Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

- Kapacitet: glas: 2,2 L
- Glas, effektiv kapacitet: 1,8 L
- Strøm: 1400 W
- Omdrejningstal for blender (maks.): 35000 omdr./min.
- Ledningslængde: 1 m

Design

- Farve: Metallic

Overflade

- Materiale: kniv: Rustfrit stål
- Materiale: blenderglas: Tritan
- Materiale: basisenhed: Rustfrit stål



Udgivelsesdato
2018-11-04

Version: 4.0.1

EAN: 08 71010 38284 57

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Sammenlignet med blendning uden brug af vakuumfunktion i Philips HR3752, test udført af et uafhængigt laboratorium i nov./dec. 2017.