

PHILIPS

Batidora con función de vacío de alta velocidad

Avance

Tecnología de vacío

1400 W

35 000 RPM



HR3752/00



Mantén los batidos más frescos durante todo el día*

Reinvención del batido con función de vacío

Disfruta de batidos saludables en cualquier momento del día con nuestra batidora con tecnología de vacío. Utiliza la batidora para llevar contigo bebidas saludables que permanecerán tan frescas y sabrosas como cuando las preparaste gracias a la potente tecnología de vacío de la batidora Philips.

Batido suave en condiciones de vacío

- Tecnología de vacío
- Programa preestablecido para batidos y función de vacío
- Jarra Tritan sólida
- Modo manual con opciones de velocidad variable

Libera millones de nutrientes

- Potente motor de 1400 W para obtener batidos más suaves
- Tecnología de batido Advanced ProBlend 6 3D
- Hasta 35 000 rpm

Fácil de usar

- Jarra de la batidora apta para el lavavajillas
- Cuchillas desmontables para facilitar la limpieza
- Pulsa una vez para acceder a los programas preestablecidos

Calidad garantizada

- Garantía mundial de 2 años



asimpleswitch.com

Destacados

Tecnología de vacío

La tecnología del vacío succiona el oxígeno de la jarra antes de batir. Los resultados se pueden ver en la mezcla final: menos burbujas, menos espuma, menor separación del zumo. El batido mantendrá su frescura durante más tiempo.

Ajuste de programas



Elige entre tres programas: batido con vacío, Pulse, picado de hielo. Podrás preparar cualquier tipo de batido.

Jarra Tritan sólida



La jarra Tritan está fabricada con copoliéster y es más ligera que las jarras de cristal. No huele ni se mancha. Es el recipiente ideal para tu batido favorito.

Escoje tu velocidad de batido




Desde el batido suave de frutas blandas hasta un chorro de energía potente para frutas y verduras más duras. Con nuestras opciones de velocidad manual variable, todo depende de ti.

Más potencia para obtener batidos más suaves



Batido de frutas y verduras más suave gracias a nuestro motor de 1400 W.

Disfruta de más nutrientes



Hemos desarrollado nuestra tecnología ProBlend 6 3D para garantizar que todos los ingredientes de los batidos se baten de forma fina, por lo que podrás disfrutar de todos los nutrientes de las frutas, las verduras y los frutos secos, que tu cuerpo podrá absorber fácilmente.

Hasta 35000 rpm



35 000 rpm para un batido excelente y disfrutar de batidos aún más sanos

Apto para lavavajillas, fácil limpieza



Todas las piezas desmontables de la batidora de Philips son aptas para el lavavajillas, excepto la unidad de cuchillas, que puede enjuagarse fácilmente. Si es necesario, la base puede limpiarse con un paño.

Cuchillas de la batidora desmontables



Para limpiar las cuchillas de la batidora, solo tiene que sacarlas de la jarra de la batidora y enjuagarlas. Sin embargo, para mantener el afilado, las cuchillas no se pueden lavar en el lavavajillas.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Accesorios

Incluido: Depósito, Vaso medidor, Libro de recetas, Cuchillo para picar hielo

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Número de posiciones de velocidad: Variables

Programas prefijados: 4

Características del producto: Desconexión automática, Recogecable, Apto para lavavajillas, Patas antideslizantes, Interruptor de encendido/apagado, pulsación; impulso,

Velocidad variable, Tapa desmontable

Botón Batidos con función de vacío

Características principales: ProBlend 6 3D

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Capacidad de la jarra: 2,2 L

Capacidad de procesamiento de la jarra: 1,8 L

Potencia: 1400 W

RPM de la batidora (máx.): 35 000 rpm

Longitud del cable: 1 m

Diseño

Color: Metálico

Acabado

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

Material de la jarra: Tritan

Material del cuerpo del aparato: SS

