



Philips  
Kiire vaakublender

### Avance

Vaakumtehnoloogia  
1400 W  
35 000 P/MIN



HR3752/00

## Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena\*

### Taasavastatud segamisrõõm – vaakumiga

Meie vaakublenderiga saate terve päeva tervislikku smuutit nautida. Teel olles saate blenderiga kaasa võtta tervislikke jooke, mis püsivad sama värsked ja maitsvane kui valmistamise hetkel. Seda kõike tänu Philipsi võimsale vaakublenderdamise tehnoloogiale.

#### Ühtlane blenderdustulemus tänu vaakumile

- Vaakumtehnoloogia
- Eelseadistage programm vaakum- ja smuutide blenderdamiseks
- Tugev tritaankann
- Muudetava kiirusega käsitsirežiim

#### Vabastab kordades rohkem toitaineid

- Võimas 1400 W mootor tagab suurepäraseid segamistulemusi
- Täiustatud segamistehnoloogia ProBlend 6 3D
- Kuni 35 000 p/min

#### Kergesti kasutatav

- Nõudepesumasinakindel kannmikseri kann
- Eemaldatavaid löiketerasid on kerge loputada
- Eelseadistatud programmid ühe nupuvajutusega

#### Garanteeritud kvaliteet

- 2-aastane ülemaailmne garantii

## Esiletõstetud tooted

### Vaakumtehnoloogia

Vaakumtehnoloogia eemaldab kannust enne blenderdamist hapniku. Tulemusi on näha valmistatud segus: vähem mulle, vähem vahtu, vähem mahla eraldumist. Smuuti püsib kauem värskes.

### Programmi seadistus



Valige 3 programmi vahel: smuuti vaakumblenderdamine, impulssprogramm, jää purustamine. Saate valmistada täpselt oma soovile vastava smuuti.

### Tugev tritaankann



Tritaankann on valmistatud kopolüestrist ja see on klaaskannust kergem. Kann ei lõhna ja selle pinnale ei teki plekke. Ideaalne keskkond teie lemmiksmuutile.

### Valige segamiskiirus



Kerge segamine pehmete puuviljade puhul ja jõuline segamine tahkemate puu- ja juurviljade puhul. Käsitseirežiimis saate kiiruse ise valida.

### Rohkem võimsust ühtlasemaks segamiseks



1400 W mootor segab puu- ja juurvilju paremini.

### Vabastab rohkem toitaineid



Smuuti koostisosade paremaks segamiseks töötasime välja ProBlend 6 3D tehnoloogia – nii vabastatakse puu- ja juurviljadest ning pähklitest rohkem toitaineid, mis saavad kehas hästi imenduda.

### Kuni 35 000 P/MIN



35 000 P/MIN tagab suurepärase segamistulemuse ja veelgi tervislikumad smuutid

### Nõudepesumasinakindel, lihtne puhastada



Kõik meie Philipsi kannmikseri eemaldatavad osad on nõudepesumasinakindlad – v.a löiketera, mille saab lihtsasti puhtaks loputada. Vajaduse korral saab aluse puhtaks pühkida.



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

### Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväarsus kogu kasutusea jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Tarvikud

- Komplektis: Kann, Mõõtenõu, Retseptivõldik, Jää purustamise tera

## Päritoluriik

- Valmistatud: Hiina

## Üldine spetsifikatsioon

- Kiirusesätete arv: eri kiirused
- Eelseadist. programmid: 4
- Toote omadused: Automaatne väljalülitus, Juhtmehoidik, Nõudepesumasinas pestav, Libisemiskindel jalg, Toitelüliti, Impulss, Erinevate kiirusevalikutega, Eemaldatav kaas
- Vaakumblenderdatud smuutide nupp
- Oluline funktsioon: ProBlend 6 3D

## Hooldus

- 2-aastane ülemaailmne garantii

## Säästvus

- Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest
- Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

## Tehnilised andmed

- Nõu mahtuvus: 2,2 l
- Nõu töömaht: 1,8 l
- Võimsus: 1400 W
- Kannmikseri p/min (max): 35 000 p/min
- Juhtme pikkus: 1 m

## Disain

- Värvus: Metalne

## Viimistlus

- Tiiviknoa materjal: Roostevaba teras
- Kanna materjal: Tritaan
- Põhikorpuse materjal: SS



Väljalaske kuupäev  
2018-10-26

Versioon: 4.0.1

EAN: 08 71010 38550 71

© 2018 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Võrreldes ilma vaakumita segamisega Philipsi mudeliga HR3752, testi viis läbi sõltumatu labor 2017. aasta novembris/detsembris.