

# PHILIPS

## Høyhastighetsmikser med vakuum

Vakuumsfunksjon

Kraftig høyhastighetsmotor på 1400 W

35 000 omdreininger per minutt

Finere miksing med ProBlend 3D



HR3752/00



## Holder smoothiene friske hele dagen\* Mikse på en ny måte – med vakuum

Bruk vakuum til å lage smoothies som du kan nyte hele dagen. Hvis du er på farten, kan du bruke hurtigmikseren til å lage sunn snacks som holder seg like fersk som da du laget den – takket være den kraftige vakuums-teknologien fra Philips.

### Jevn miksing med vakuum

- Vakuumsfunksjonen holder smoothiene friske hele dagen\*
- Tre forhåndsinnstilte programmer: vakuum, puls og isknusing.
- Holdbar tritanbeholder
- Velg miksehastighet for myke og harde ingredienser

### Frigjør millioner av næringsstoffer

- Kraftig 1400 W-motor for finere miksing
- ProBlend 6 3D-mikseteknologien frigjør mer næringsstoffer
- Opptil 35 000 omdreininger/min

### Enkel i bruk

- Miksebeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin
- Knivbladene er avtakbare og enkle å rengjøre
- Ett enkelt trykk for forhåndsinnstilte programmer

### Garantert kvalitet

- 2-års verdensomspennende garanti



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Høydepunkter

### Vakuumsfunksjonen holder smoothiene friske hele dagen\*

StayFresh-vakuumsfunksjonen suger ut oksygen av beholderen før miksing, noe som forhindrer oksidasjon. Det gjør at friskheten og fargen holder seg mye lenger og at færre vitaminer forsvinner ut av drikken. Du unngår skum og bobler og at drikken skiller seg. Og drikken får dessuten en mer jevn konsistens.

### Tre forhåndsinnstilte programmer: vakuum, puls og isknusing.



Philips høyhastighetsblender har tre forhåndsinnstilte programmer: vakuum, puls og isknusing. Med et klikk kan du velge mellom å knuse is eller mikse med vakuum og bevare drikkens friskhet hele dagen. Bruk pulskontrollen for å bringe ned ingrediensene til en ny mikseomgang, for et jevnere og finere resultat.

### Holdbar tritanbeholder



"2-literskannen er laget av tritan, som er praktisk talt uknuselig, og som ligner og føles som glass, men veier mye mindre enn glass, slik at håndteringen blir vesentlig lettere. Det tåler flekker og lukter ikke – det perfekte miljøet for smoothies."

### Velg miksehastighet for myke og harde ingredienser



Med den manuelle hastighetskontrollen kan du tilpasse miksehastigheten etter ingrediensene. Bruk en skånsom innstilling for myke frukter og en kraftigere for is og harde frukter og grønnsaker.

### Kraftig 1400 W-motor for finere miksing



Mer finmiksed frukt og grønnsaker, takket være 1400 W-motoren.

### ProBlend 6 3D-mikseteknologien frigjør mer næringsstoffer



Vi har utviklet vår ProBlend 6 3D-teknologi for å sikre at alle ingrediensene i smoothiene finmikses, slik at næringsstoffene i frukt, grønnsaker og nøtter frigjøres fra cellestrukturen og kan tas lettere opp i kroppen.

### Opptil 35 000 omdreininger/min



35 000 omdreininger/min. for finere miksing og enda sunnere smoothies

### Miksebeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin



Alla avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin – unntatt knivenheten, som lett kan skylles ren under springen. Baseenheten kan tørkes ren hvis nødvendig.



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

### Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

**Inkludert:** Kanne, Målebeger, Oppskriftshefte, Kniv for isknusing

## Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

## Generelle spesifikasjoner

**Antall hastighetsinnstillinger:** Variabel

**Forhåndsinnstilte programmer:** 4

**Produktfunksjoner:** Automatisk avslåing,

Ledningsoppbevaring, Kan vaskes i oppvaskmaskin, Sklisikre føtter, Av/på-knapp,

Puls, Variabel hastighet, Avtakbart lokk

**Knapp for smoothies med vakuum**

**Hovedfunksjon:** ProBlend 6 3D

## Service

To års verdensomspennende garanti

## Bærekraft

**Emballasje:** > 90 % resirkulerte materialer

**Brukerhåndbok:** 100 % resirkulert papir

## Tekniske spesifikasjoner

**Kanne, kapasitet:** 2,2 L

**Kannens arbeidskapasitet:** 1,8 L

**Drift:** 1400 W

**RPM-hurtigmikser (maks.):** 35 000 rpm

**Ledningslengde:** 1 m

## Utforming

**Farge:** Metallisk

## Overflate

**Materiale, kniv:** Rustfritt stål

**Materiale, kanne:** Tritan

**Materiale i hoveddelen:** SS

