



Philips
Blender med
vakuumfunktion

Vakuumfunktion

Kraftfull höghastighetsmotor på
1400 W
35 000 varv per minut
Finare mixning med ProBlend 3D



HR3752/00

Håller smoothies fräscha hela dagen*

Mixa på ett nytt sätt – med vakuum

Philips blender med vakuumfunktion suger ut syret ur behållaren före mixning och förhindrar oxidering, så att dryckens smak och fräschhet bevaras längre. Du slipper drycker som skiftar sig och snabbt blir bruna. Höghastighetsmixning med 35 000 varv/min, den kraftfulla motorn och ProBlend 6 3D-mixningstekniken gör att fler näringsämnen frigörs medan vakuumfunktionen gör att du kan njuta av den där nygjorda känslan hela dagen. Välkomna smakrika smoothies full av vitaminer in i din vardag.

Jämn mixning i vakuum

- Vakuum håller smoothies fräscha hela dagen*
- Tre förinställda program: vakuum, puls och iskross
- Hållbar tritanbehållare
- Välj mixningshastighet för mjuka och hårda ingredienser

Frigör miljontals näringsämnen

- Kraftfull 1 400 W-motor för finare mixning
- ProBlend 6 3D-mixningstekniken frigör mer näringsämnen
- Upp till 35 000 varv/min

Lättanvänt

- Mixerbehållaren kan maskindiskas
- Löstagbara mixerblad som är lätta att rengöra
- Bevarar mer C-vitamin och antioxidanter

Blender med vakuumpfunktion

Vakuumpfunktion Kraftfull höghastighetsmotor på 1400 W, 35 000 varv per minut, Finare mixning med ProBlend 3D

Funktioner

Vakuumpfunktion håller smoothies fräscha hela dagen*

StayFresh vakuumpfunktionen suger ut syret ur behållaren före mixning vilket förhindrar oxidering. Det gör att fräschheten och färgen bevaras mycket längre samt att fler vitaminer stannar kvar i drycken. Du slipper separation, skum och bubblor och kan njuta av en aptitlig dryck med en slät konsistens.

Tre förinställda program: vakuump, puls och iskross



Philips har tre förinställda program: vakuump, puls och iskross. På ett klick kan du enkelt välja mellan att krossa is eller mixa med vakuump och bevara dryckens fräschhet hela dagen. Använd pulskontrollen för att föra ner ingredienserna till en ny omgång mixning, för ett jämnare och finare resultat.

Hållbar tritanbehållare



2-literkannan är gjord av tritan, ett praktiskt taget oförstörbart material som ser ut och känns som glas men är nästintill okrossbart och väger dessutom mycket mindre. Det är fläcktåligt och luktar inte - den perfekta miljön för smoothies.

Välj mixningshastighet för mjuka och hårda ingredienser



Med den manuella hastighetskontrollen kan du anpassa mixningshastigheten efter ingredienserna. Använd en varsam inställning för mjuka frukter och en kraftfullare för is samt hårdare frukter och grönsaker.

Kraftfull 1 400 W-motor för finare mixning



Mer finmixade frukter och grönsaker, tack vare vår 1 400 W-motor.

ProBlend 6 3D-mixningstekniken frigör mer näringsämnen



Vi har utvecklat våra ProBlend 6 3D-teknik för att säkerställa att alla ingredienser i din smoothie blir fint mixade - så att näringsämnena i frukt, grönsaker och nötter

HR3752/00

frigörs från sin cellstrukturen och enkelt kan absorberas av kroppen.

Upp till 35 000 varv/min



35 000 varv/min för en utmärkt mixning och ännu nyttigare smoothies.

Mixerbehållaren kan maskindiskas



Alla löstagbara delar av Philips-mixern kan diskas i diskmaskin - bortsett från knivenheten, som enkelt sköljs ren under kranen. Basenheten kan torkas ren om det behövs.



Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Blender med vakuumfunktion

Vakuumfunktion Kraftfull höghastighetsmotor på 1400 W, 35 000 varv per minut, Finare mixning med ProBlend 3D

Specifikationer

Tillbehör

- Medföljer: Behållare, Mätbägare, Receptbok, Kniv för iskrossning

Ursprungsland

- Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

- Antal hastighetsinställningar: Justerbara
- Prefixprogram: 4
- Produktfunktioner: Automatisk avstängning, Sladdförvaring, Tål att maskindiskas, Stabiliserande fötter, På/av-knapp, Puls, Justerbar hastighet, Löstagbart lock
- Knapp för vakuumsMOOTHIE
- Viktig funktion: ProBlend 6 3D

Service

- 2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

- Förpackning: > 90 % återvunnet material
- Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

- Kapacitet, behållare: 2,2 L
- Arbetskapacitet behållare: 1,8 L
- Effekt: 1 400 W
- Varv/min mixer (max): 35 000 Varv/min
- Sladdlängd: 1 m

Design

- Färg: Metall

Legering

- Kniv, material: Rostfritt stål
- Behållare, material: Tritan
- Material i huvudenhet: SS



Publiceringsdatum
2018-11-21

Version: 4.0.1

EAN: 08 71010 38284 57

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *jämfört med mixning utan att använda vakuum i Philips HR3752.
Test utfört av ett oberoende laboratorium i nov/dec 2017.