



Blender med vakuumfunktion

- Vakuumfunktion
- Kraftfull höghastighetsmotor på 1400 W
- 35 000 varv per minut
- Finare mixning med ProBlend 3D

HR3752/00

Håller smoothies fräscha hela dagen*

Mixa på ett nytt sätt – med vakuum

Philips blender med vakuumfunktion suger ut syret ur behållaren före mixning och förhindrar oxidering, så att dryckens smak och fräschhet bevaras längre. Du slipper drycker som skiftar sig och snabbt blir bruna. Höghastighetsmixning med 35 000 varv/min, den kraftfulla motorn och ProBlend 6 3D-mixningstekniken gör att fler näringsämnen frigörs medan vakuumfunktionen gör att du kan njuta av den där nygjorda känslan hela dagen. Välkomna smakrika smoothies full av vitaminer in i din vardag.

Fördelar

Jämn mixning i vakuum

- Vakuum håller smoothies fräscha hela dagen*
- Tre förinställda program: vakuum, puls och iskross
- Hållbar tritanbehållare
- Välj mixningshastighet för mjuka och hårda ingredienser

Frigör miljontals näringsämnen

- Kraftfull 1 400 W-motor för finare mixning
- ProBlend 6 3D-mixningstekniken frigör mer näringsämnen
- Upp till 35 000 varv/min

Lättanvänt

- Mixerbehållaren kan maskindiskas
- Löstagbara mixerblad som är lätta att rengöra
- Bevarar mer C-vitamin och antioxidanter

Kvalitetsgaranti

- 2 års global garanti

PHILIPS

Funktioner

Vakuum håller smoothies fräscha hela dagen*

StayFresh vakuumfunktionen suger ut syret ur behållaren före mixning vilket förhindrar oxidering. Det gör att färskheten och färgen bevaras mycket längre samt att fler vitaminer stannar kvar i drycken. Du slipper separation, skum och bubblor och kan njuta av en aptitlig dryck med en slät konsistens.

Tre förinställda program: vakuum, puls och iskross



Philips har tre förinställda program: vakuum, puls och iskross. På ett klick kan du enkelt välja mellan att krossa is eller mixa med vakuum och bevara dryckens fräschhet hela dagen. Använd pulskontrollen för att föra ner ingredienserna till en ny omgång mixning, för ett jämnare och finare resultat.

Hållbar tritanbehållare



2-literkannen är gjord av tritan, ett praktiskt taget oförstörbart material som ser ut och känns som glas men är nästintill okrossbart och väger dessutom mycket mindre. Det är fläcktåligt och luktar inte - den perfekta miljön för smoothies.

Välj mixningshastighet för mjuka och hårda ingredienser




Med den manuella hastighetskontrollen kan du anpassa mixningshastigheten efter ingredienserna. Använd en varsam inställning för mjuka frukter och en kraftfullare för is samt hårdare frukter och grönsaker.

Kraftfull 1 400 W-motor för finare mixning



Mer finmixade frukter och grönsaker, tack vare vår 1 400 W-motor.

ProBlend 6 3D-mixningstekniken frigör mer näringsämnen



Vi har utvecklat våra ProBlend 6 3D-teknik för att säkerställa att alla ingredienser i din smoothie blir fint mixade - så att näringsämnena i frukt, grönsaker och nötter frigörs från sin cellstrukturen och enkelt kan absorberas av kroppen.

Upp till 35 000 varv/min



35 000 varv/min för en utmärkt mixning och ännu nyttigare smoothies.

Mixerbehållaren kan maskindiskas



Alla löstagbara delar av Philips-mixern kan diskas i diskmaskin - bortsett från knivenheten, som enkelt sköljs ren under kranen. Basenheten kan torkas ren om det behövs.

Löstagbara mixerblad som är lätta att rengöra



Rengör mixerens blad genom att enkelt lossa dem helt från mixerbehållaren och skölja dem. Bladen tål inte att diskas i diskmaskin eftersom de förlorar sin skärpa.

Bevarar mer C-vitamin och antioxidanter



Philips Avance blender med vakuumfunktion bevarar tre gånger så mycket vitamin C i drycken efter 8 timmar jämfört med vanlig mixning utan vakuum** och 60% fler antioxidanter efter 8 timmar***.

Vårt löfte om kvalitet



Våra mixrar ger dig 2 års global garanti - vår garanti för lång hållbarhet och funktion.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Tillbehör

Medföljer	Behållare Mätbägare Receptbok Kniv för iscrossning
-----------	---

Effekt	1 400 W
Varv/min mixer	35 000 Varv/min
(max) Sladdlängd	1 m

Ursprungsland

Tillverkad i	Kina
--------------	------

Design

Färg	Metall
------	--------

Allmänna specifikationer

Antal hastighetsinställningar	Justerbara
Prefixprogram	4
Produktfunktioner	Automatisk avstängning Sladdförvaring Tål att maskindiskas Stabiliserande fötter På/av-knapp Puls Justerbar hastighet Löstagbart lock
Knapp för vakuumsMOOTHIE	Ja
Viktig funktion	ProBlend 6 3D

Legering

Kniv, material	Rostfritt stål
Behållare, material	Tritan
Material i huvudenhet	SS

Förpackningens mått

Höjd	46,00 cm
Bredd	25,00 cm
Djup	31,00 cm
Nettovikt	4,39 kg
Bruttovikt	5,47 kg
EAN	08710103828457
Antal produkter som medföljer	1
Ursprungsland	CN
Harmoniserad systemkod	850940

Service

2 års världsomfattande garanti	Ja
--------------------------------	----

Yttre kartong

Längd	63,40 cm
Bredd	25,90 cm
Höjd	48,00 cm
Bruttovikt	11,70 kg
EAN	18710103828454
Antal konsumentförpackningar	2

Hållbarhet

Förpackning	> 90 % återvunnet material
Användarhandbok	100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Kapacitet, behållare	2,2 L
Arbetskapacitet behållare	1,8 L

* *jämfört med mixning utan att använda vakuum i Philips HR3752. Test utfört av ett oberoende laboratorium i nov/dec 2017.



data som kan komma att ändras
2018, November 21
Version: 4.0.1
EAN: 08710103828457

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com