

# PHILIPS

고속 진공 블렌더

아방세

진공 기술

1400W

35000RPM



HR3752/01



## 스무디를 하루 종일 신선하게\*

### 새롭게 태어나는 블렌딩 - 진공의 힘

진공 블렌더로 하루 종일 건강한 스무디를 즐겨 보세요. 블렌더를 사용하시면 이동 시에도 방금 만든 것처럼 신선하고 맛있는 건강한 간식과 함께할 수 있습니다. 필립스의 강력한 진공 블렌더 기술은 산화 작용을 감소시키고 비타민 성분을 유지하여 더욱 오랫동안 스무디의 신선함을 유지시켜 줍니다.

#### 진공으로 블렌딩되는 스무디

- 진공 기술
- 진공 및 스무디 블렌딩 프리셋 프로그램
- 튼튼한 트라이탄 용기
- 다양한 속도 조절이 가능한 수동 모드

#### 다양하게 섭취할 수 있는 영양소

- 강력한 1400W 모터가 선사하는 더욱 부드러운 블렌딩 효과
- 최첨단 프로블렌드 6각 3D 블렌딩 기술
- 최대 35000 rpm

#### 편리한 사용

- 식기세척기에 사용할 수 있는 블렌더 용기
- 간편한 세척을 위한 분리형 칼날
- 원버튼 프리셋 프로그램

#### 품질 보증

- 전 세계 2년 무상 보증



asimpleswitch.com

# 주요 제품

### 진공 기술

진공 기술이 블렌딩 전에 용기에 있는 산소가 용기 밖으로 빼내줍니다. 덕분에 거품과 과즙 분리 현상이 줄어들고 스무디의 신선도가 더 오래 유지되는 뚜렷한 결과가 나타납니다.

### 프로그램 설정



3가지 프로그램(진공 스무디, 순간작동, 얼음 갈기) 중에 하나를 선택하여 원하는 스무디를 만들어 보세요.

### 튼튼한 트라이탄 용기



코폴리에스테르로 만들어진 트라이탄 용기는 유리 용기보다 가볍고 냄새가 나거나 얼룩이 남지 않아 스무디를 보관하기에 알맞습니다.

### 조절 가능한 블렌딩 속도




부드러운 질감의 과일에 적합한 부드러운 블렌딩부터 딱딱한 과일과 야채에 알맞은 강력한 파워에 이르기까지, 조절식 수동 속도 옵션을 활용해 보세요.

### 부드러운 블렌딩을 위해 더 강력한 파워



1400W 모터 덕분에 더욱 곱게 블렌딩되는 과일과 야채

### 섭취할 수 있는 더 많은 영양소



스무디의 모든 재료가 더욱 부드럽게 블렌딩되도록 프로블렌드 6각 3D 블렌딩 기술을 개발했습니다. 그 결과, 과일과 야채, 견과류의 영양소가 세포 구조에서 추출되어 몸에 쉽게 흡수됩니다.

### 최대 35,000 rpm



35,000 rpm의 속도가 만들어 내는 탁월한 블렌딩과 더욱 건강한 스무디

### 식기세척기에도 사용할 수 있어 세척이 간편



분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다. 단, 칼날부만은 예외로, 간단히 흐르는 물에만 세척해 주세요. 본체는 필요한 경우 행주로 닦아 주시면 됩니다.

### 분리형 블렌더 칼날



블렌더 칼날을 세척하려면 블렌더 용기에서 분리한 후 행구어 내기만 하면 됩니다. 날카로움을 유지하기 위해 칼날부는 식기세척기에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

### 원버튼 4 프리셋 프로그램



진공, 얼음 갈기, 진공 + 스무디 블렌딩 등 다양한 원버튼 프리셋 프로그램



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### 필립스 친환경 로고

필립스 친환경 제품은 비용, 에너지 소비 및 이산화탄소(CO2) 배출을 절감해 줍니다. 필립스는 친환경을 위한 에너지 효율, 포장, 유해 물질, 무게, 재활용 및 폐기, 수명 안전성 중 한 가지 이상을 개선함으로써 의미 있는 환경 개선 효과를 제공합니다.

# 사양

## 액세서리

포함됨: 용기, 계량컵, 레시피 북, 얼음 분쇄 칼날

## 원산지

원산지: 중국

## 일반 사양

속도 설정 수: 조절식

메뉴설정 프로그램: 4

제품 특징: 자동 전원 차단, 코드 보관, 식기세척기 사용 가능, 미끄럼 방지 받침, on/off(켜짐/꺼짐) 스위치, 순간작동, 다양한 속도, 분리형 뚜껑

진공 스무디 버튼

주요 기능: 프로블렌드 6 3D

## 서비스

2년 무상 보증

## 지속 가능성

포장: > 90% 재활용 재료

사용 설명서: 100% 재활용 종이

## 기술 사양

용기 용량: 2.2 L

용기 사용 용량: 1.8 L

소비전력: 1400 W

RPM 블렌더(최대): 35,000 rpm

코드 길이: 1 m

## 디자인

색상: 메탈

## 마감

칼날 재질: 스테인리스 스틸

용기 재질: 트라이탄

본체 재질: SS

