



Vysokorychlostní mixér Innergizer

- 2000 W
- 45 000 ot./min

HR3868/00

Získejte více živin

Uvolněte 97 % živin z ovoce a zeleniny

Vysokorychlostní mixér s technologií uvolňování živin ProBlend Extreme, která uvolní 97 % živin z ovoce a zeleniny*

Výhody

Uvolní živiny z buněk, které se absorbují v těle

- Výkonný 2000W motor se 45 000 ot./min
- Technologie ProBlend Extreme

Hladké mixování pro snadná domácí smoothie

- Odborník na výživu vybral 40 smoothie receptů podle vašich potřeb
- 2l tritanová nádoba pro každodenní příjem živin a vláknin
- Digitální displej UI s 5 předem naprogramovanými režimy
- Manuální režim s proměnlivým nastavením rychlosti

Garance snadného použití a kvality

- Včetně 2leté záruky
- Snadné čištění
- Výrobek s výjimkou hlavní jednotky lze mýt v myčce.

Funkce tichého provozu

- Protihluková kopule pro snížení hluku mixování

PHILIPS

Vlastnosti

Účinné mixování




Účinné mixování díky 2000 W a 45 000 ot./min

Technologie ProBlend Extreme

Technologie ProBlend Extreme pro uvolňování živin získává živiny z buněk, které se absorbují v těle.

Zdravotní tipy a recepty



Oborník na výživu vybral 40 smoothie receptů podle vašich potřeb.

2l tritanová nádoba



Digitální displej UI



Digitální displej UI s 5 předem naprogramovanými režimy a manuálním režimem s proměnlivým nastavením rychlosti

Manuální režim



Manuální režim s různým nastavením rychlosti

2letá záruka



Včetně 2leté záruky

Tišíší systém provozu

Protihluková kopule pro snížení hluku mixování pro pohodlné používání především ráno

Snadné čištění



Vhodné do myčky



Výrobek s výjimkou hlavní jednotky lze mýt v myčce.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Příslušenství

Včetně Sklenice

Pulzní
Variabilní rychlost
Odnímatelné víko

Země původu

Vyrobena v Číně

Servis

2letá celosvětová záruka Ano

Obecné specifikace

Počet rychlostních stupňů 10
Programy předvoleb 5
Vlastnosti výrobku Automatické vypnutí
Úložný prostor pro kabel
Vhodné do myčky
Displej LED
Vypínač

Podpora udržitelného rozvoje

Balení >90 % recyklovaných materiálů
Uživatelská příručka 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Délka kabelu 1,2 m

Avance Collection

Spotřeba	2000 W
Ot./min – mixér (max)	45 000 Ot./min
Napětí	200–230 V
Využitelná kapacita	2,0 L

EAN	08710103780786
Počet zahrnutých výrobků	1
Země původu	CN
Kód harmonizova- ných systémů	850940

Povrchová úprava

Materiál příslušenství	Plast ABS
Materiál nádoby	Tritan
Materiál hlavního těla	Nerezová ocel

Vnější obal

Délka	35,00 cm
Šířka	30,00 cm
Výška	61,00 cm
Hrubá hmotnost	8,92 kg
EAN	18710103780783
Počet spotřebitel- ských balení	1

Rozměry balení

Výška	60,00 cm
Šířka	33,00 cm
Hloubka	28,50 cm
Čistá hmotnost	6,95 kg
Hrubá hmotnost	8,10 kg

* Test provedený nezávislou laboratoří v květnu 2016 s hruškami, jahodami, červenou řepou a rajčaty



Změna údajů vyhrazena
2018, Prosinec 28

Version: 6.0.1
EAN: 08710103780786

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com